

APCL 107

Tiedonsiirtomoduli appWash light

pesukoneiden/kuivausrumpujen liittämiseen appWash PAY- JA RELAX -järjestelmiin.



- Itsepalvelukoneiden käyttöön (esim. pesutuvissa)
- Sopii enintään 6 koneelle (pesukoneille ja kuivausrummuille)
- Koneita voi varata
- Isännöitsijät voivat käyttää appWashia esim. koneiden käyttöasteen näyttöön
- Lue lisää appWash-järjestelmästä: <https://www.miele.fi/p/appwash-4288.htm>
- Sähköliit.: 100–240 V 50/60 Hz – <https://installation.appwash.com/all-languages/>

EAN: 4002516888987 / Materiaalin numero: 12785910 /

Vanhan materiaalin numero: 59590107EU

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Kuivausrummut	•
Mankelit	•
Laite-/lisävarusteluokka	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500–1750	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8337	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8407	•
PT 8503	•
PT 8507	•
PT 8803	•
PT 8807	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5065	•
PW 5082	•

APCL 107

Tiedonsiirtomoduuli appWash light
pesukoneiden/kuivausrumpujen liittämiseen appWash PAY- JA RELAX -järjestelmiin.



EAN: 4002516888987 / Materiaalin numero: 12785910 /
Vanhan materiaalin numero: 59590107EU

PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 508	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•

APCL 107

Tiedonsiirtomoduuli appWash light
pesukoneiden/kuivausrumpujen liittämiseen appWash PAY- JA RELAX -järjestelmiin.



EAN: 4002516888987 / Materiaalin numero: 12785910 /

Vanhan materiaalin numero: 59590107EU

PDR 922

•

Tuoteluokka

appWash

•

Maksujärjestelmä

•

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali

Muovit

Väri

Harmaa

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm

400

Ulkomitat, nettoleveys, mm

200

Ulkomitat, nettosyvyys, mm

300

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm

500

Ulkomitat, bruttoleveys, mm

230

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm

400

Nettopaino [kg]

9,00

Bruttopaino, kg

10,00