

PLW 8604
Laboratoriopesukone
AD-vesiliitäntä.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 64 kapeakaul. lasia / laboratoriolasia suuttimilla
- Joustava ja helppo – moduulit ja EasyLoad-järjestelmä
- Kätevä käyttää kosketusnäytön avulla – M Touch Basic
- Prosessikemikaalien helppo annostelu: jauheannostin luukussa
- Liitettävyyden vakiona WiFi-verkon kautta.
- DI-vesiliitäntä – viimeinen huuhtelu DI-vedellä

EAN: 4002516882619 / Materiaalin numero: 12795950 /
Vanhan materiaalin numero: 62860402NWE

Rakennustyyppi ja design	
Rakennustyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, SlimLine
Tuotesarja	ExploreLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ruostumaton teräs
Pesutasojen lukumäärä	2
Merkkiäni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii laboratorioihin	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaisia laseja / ohjelma [määrä]	64
Koeputkia/ohjelma [määrä]	98
Ampulleja/ohjelma [määrä]	98
Laboratoriopulloja/ohjelma [määrä]	64
Suorituskykytiedot	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika, min	28
Testatut käyttötunnit	15000
Korkein loppuhuhtelulämpötila, °C	70
Ohjaus	
Ohjaus	M Touch Basic
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	6
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	4
Ohjelman automaattinen uudelleenkäynnistys	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000

PLW 8604
Laboratoriopesukone
AD-vesiliitäntä.



EAN: 4002516882619 / Materiaalin numero: 12795950 /
Vanhan materiaalin numero: 62860402NWE

DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Nettopaino, kg	72

Mitat ja paino

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	79
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1220

Päästötiedot

Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	5,40

Ohjelmat

Lyhyt	•
-------	---

Ohjelmat

Keskipitkä	•
Pitkä	•
Kylmävesihuuhtelu	•
DI-vesihuuhtelu	•

OminaisuuDET

Liitäntä huoltoa varten	•
Laaja osavaihtokorjaus (lisävaruste)	•

OminaisuuDET

1 luokkuannostin huuhtelukirkasteelle	•
1 luokkuannostin jauhomaiselle pesuaineelle	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
Suolasäiliö täyttölukussa	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
EasyLoad	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•

Liitännävaihtoehdot

WiFi	•
Ulkoiset annostelumoduulit	•

PLW 8604
Laboratoriopesukone
AD-vesiliitäntä.



EAN: 4002516882619 / Materiaalin numero: 12795950 /
Vanhan materiaalin numero: 62860402NWE

Vaat.muk., sertif.,symbolit	
-----------------------------	--

VDE (sähköturvallisuus)	•
-------------------------	---

IP-suojausluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
---	---

EN 61010-2-040	•
----------------	---

RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•
----------------------------	---

Vaat.muk., sertif.,symbolit	
-----------------------------	--

EN 61010-1	•
------------	---