

PWD 8682 [DC5]

Pesu- ja desinfiointikoneet

AD-vesiliitäntä, pesunesteen annostelu ja EcoDry-toiminto.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 44 käsi/kulmakappaletta tai 44imulaitetta
- Kapasiteetti/ohjelma esim. 8 DIN-verkkokoria tai 48gynekol. tähytintä
- Valvonta tuo turvaa – pesupaineen ja suihkuvarren valvonta
- Äärimmäisen kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön
- Kätevä apu kuivaukseen – EcoDry
- Liitettävyyden vakiona WiFi-verkon kautta.

EAN: 4002516883654 / Materiaalin numero: 12798410 /
Vanhan materiaalin numero: 62868205NWE

Rakennustyyppi ja design

Rakennustyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, SlimLine
Tuotesarja	ExpertLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Valkoinen
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ruostumaton teräs
Pesutasojen lukumäärä	2
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiäni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•

Sovellus

Sopii sairaaloihin	•
Sopii hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii lääkärinvastaanotoille	•
Sopii poliklinikoille	•

Kapasiteetti

DIN-verkkokoreja/ohjelma [määrä]	8
Gynekologian tähytintä / ohjelma [määrä]	48
MIS-sarjoja/ohjelma [määrä]	1-2
Silmäkirurgian sarjoja / ohjelma [määrä]	8
AN-sarjoja/ohjelma [määrä]	2-3
Leikkaussalijalkineita/ohjelma [määrä]	28
Imulaitteita/ohjelma [määrä]	44
Onttoja instrumentteja / ohjelma [määrä]	44
Siirtoinstrumentteja/ohjelma [määrä]	44

Suorituskykytiedot

Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	40
Testatut käyttötunnit	15000
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	19
Korkein loppuhuuhdelämpötila, °C	93

Miele MOVE

Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Miele MOVE MedDent+ (lisävaruste)	•

Ohjaus

Ohjaus	M Touch Flex
Täyttöerän hyväksyminen suoraan koneen näytöstä	•
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	23
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	5
AO-arvojen ohjaus	•
Ohjelman automaattinen uudelleenkäynnistys	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•

PWD 8682 [DC5]

Pesu- ja desinfiointikoneet

AD-vesiliitäntä, pesunesteen annostelu ja EcoDry-toiminto.



EAN: 4002516883654 / Materiaalin numero: 12798410 /

Vanhan materiaalin numero: 62868205NWE

Valittavissa olevat näytön kielet

•

Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
VEP – demineralisoidun veden syöttöpumppu (lisävaruste)	•
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Nettopaino, kg	72
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	79
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1220
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluvutus huonetilaan, MJ/h	5,40
Ohjelmat	
Vario TD Teho	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr 4 verkkokoria	•
Vario TD Instr 6 verkkokoria	•
Vario TD Instr 8 verkkokoria	•
Vario TD Kontainerit	•

PWD 8682 [DC5]

Pesu- ja desinfiointikoneet

AD-vesiliitäntä, pesunesteen annostelu ja EcoDry-toiminto.



EAN: 4002516883654 / Materiaalin numero: 12798410 /

Vanhan materiaalin numero: 62868205NWE

Vario TD AN	•
Vario TD MIS	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ENT	•
Vario TD ENT +	•
Vario TD ENT, kuituoptiikka	•
Silmäkirurgia	•
Ophtha kori A 207	•
Tuttipullot	•
Leikkaussalijalkineet	•
Osastotarvikkeet	•
Yleis	•
Kylmävesihuuhtelu	•

Ominaisuuudet

Tilavuusvirtauksen ohjaus	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Liitäntä huoltoa varten	•
Laaja osavaliokoima (lisävaruste)	•

Ominaisuuudet

1 luokkuannostin huuhtelukirkasteelle	•
1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle	•
1 annostelupumppu neutralointiaineelle	•
Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste)	•
Kätevä imuputki DC5	•
Höyrynkondensaattori	•
Pesupaineen valvonta	•
Suihkuvarren valvonta	•
Toimi näin -ohjeet	•
Kammion valaistus	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
EcoDry	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•

Liitännävaihtoehdot

WiFi	•
Ethernet-liitäntä (valinnainen)	•

Vaat.muk.,ertif.,symbolit

VDE (sähköturvallisuus)	•
IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•
EU, lääkinnällisten laitteiden luokka IIb	•

Vaat.muk.,ertif.,symbolit

EN 61010-1	•
------------	---