

PLW 8683 [OIL LD DC10]

Laboratoriopesukone

AD-veden syöttöpumppu, nestemäisen pesuaineen annostelu ja EcoDry-toiminto.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 128 laboratoriopulloa
- Joustava ja helppo – moduulit ja EasyLoad-järjestelmä
- Äärimmäisen kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön
- Kätevä apu kuivaukseen – EcoDry
- Liitettävyyden vakiona WiFi-verkon kautta.
- Tehokas resurssien käyttö – vaihtuvataajuuksinen kiertovesipumppu

EAN: 4002516883807 / Materiaalin numero: 12798710 /

Vanhan materiaalin numero: 62868322NWE

Rakennustyyppi ja design	
Rakennustyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, SlimLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ruostumaton teräs
Pesutasojen lukumäärä	2
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiääni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii laboratorioihin	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaisia laseja / ohjelma [määrä]	64
Koeputkia/ohjelma [määrä]	196
Ampulleja/ohjelma [määrä]	196
Laboratoriopulloja/ohjelma [määrä]	128
Pipettejä/ohjelma [määrä]	98
Suorituskykytiedot	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika, min	20
Testatut käyttötunnit	15000
Korkein loppuhuuteluämpötila, °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Ohjaus	
Ohjaus	M Touch Flex
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	19
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	10
Ohjelman automaattinen uudelleenkäynnistys	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16

PLW 8683 [OIL LD DC10]

Laboratoriopesukone

AD-veden syöttöpumppu, nestemäisen pesuaineen annostelu ja EcoDry-toiminto.



EAN: 4002516883807 / Materiaalin numero: 12798710 /

Vanhan materiaalin numero: 62868322NWE

Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
VEP – demineralisoidun veden syöttöpumppu (lisävaruste)	•
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Nettopaino, kg	74
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	81
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1220
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	5,40
Ohjelmat	
Vakio	•
Tehopesu	•
Ohjelmat	
Erittäin lyhyt	•
Yleis	•
Epäorgaaninen	•
Orgaaninen	•
Agar	•
Injector Plus	•
Pipetit	•
Muovit	•
Öljy	•
Hygienia 93/10	•
Pastörinti	•
Kylmävesihuuhtelu	•
DI-vesihuuhtelu	•
Ominaisuudet	
Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•

PLW 8683 [OIL LD DC10]

Laboratoriopesukone

AD-veden syöttöpumppu, nestemäisen pesuaineen annostelu ja EcoDry-toiminto.



EAN: 4002516883807 / Materiaalin numero: 12798710 /

Vanhan materiaalin numero: 62868322NWE

Liitäntä huoltoa varten	•
Laaja osavaliokoima (lisävaruste)	•
Ominaisuudet	
1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle	•
1 annostelupumppu neutralointiaineelle	•
Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste)	•
Kätevä imuputki DC10	•
Höyrynkondensaattori	•
Pesupaineen valvonta	•
Toimi näin -ohjeet	•
Kammion valaistus	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
EcoDry	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
EasyLoad	•
Öljyn- ja rasvankestävät tiivisteet	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•
Liitäntävaihtoehdot	
WiFi	•
Ethernet-liitäntä (valinnainen)	•
Ulkoiset annostelumoduulit	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
VDE (sähköturvallisuus)	•
IP-suojausluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
EN 61010-1	•