

PLW 8683 [ADP LD DC10]

Laboratoriopesukone

AD-vesipumppu, nestemäisen pesuaineen annostelu ja EcoDry-toiminto.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 128 laboratoriopulloa
- Joustava ja helppo – moduulit ja EasyLoad-järjestelmä
- Äärimmäisen kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön
- Kätevä apu kuivaukseen – EcoDry
- Liitettävyyden vakiona WiFi-verkon kautta.
- Tehokas resurssien käyttö – vaihtuvataajuuksinen kiertovesipumppu

EAN: 4002516883937 / Materiaalin numero: 12798740 /

Vanhan materiaalin numero: 62868332NWE

Rakennettyyppi ja design	
Rakennettyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, SlimLine
Rakennettyyppi	F-S, sij. työtason alle, 60 cm
Tuotesarja	ExpertLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ruostumaton teräs
Pesutasojen lukumäärä	2
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiääni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii laboratorioihin	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaisia laseja / ohjelma [määrä]	64
Koeputkia/ohjelma [määrä]	196
Ampulleja/ohjelma [määrä]	196
Laboratoriopulloja/ohjelma [määrä]	128
Pipettejä/ohjelma [määrä]	98
Suorituskykytiedot	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika, min	19
Testatut käyttötunnit	15000
Korkein loppuhuuhdelulämpötila, °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Ohjaus	
Ohjaus	M Touch Flex
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	19
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	10
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50

PLW 8683 [ADP LD DC10]

Laboratoriopesukone

AD-vesipumppu, nestemäisen pesuaineen annostelu ja EcoDry-toiminto.



EAN: 4002516883937 / Materiaalin numero: 12798740 /

Vanhan materiaalin numero: 62868332NWE

Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16

Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kylmä vesi höyrykondensaattoriin [määrä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
VEP – jossa syöttöpumppu DI-vedelle [määrä]	1
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä

Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Nettopaino, kg	74
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	83
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1220

Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	5,40

Ohjelmat	
Vakio	•
Tehopesu	•
Ohjelmat	
Erittäin lyhyt	•
Yleis	•
Epäorgaaninen	•
Orgaaninen	•
Agar	•
Injector Plus	•
Pipetit	•
Muovit	•
Öljy	•
Hygienia 93/10	•
Pastörinti	•
Kylmävesihuuhtelu	•
DI-vesihuuhtelu	•

PLW 8683 [ADP LD DC10]

Laboratoriopesukone

AD-vesipumppu, nestemäisen pesuaineen annostelu ja EcoDry-toiminto.



EAN: 4002516883937 / Materiaalin numero: 12798740 /

Vanhan materiaalin numero: 62868332NWE

Ominaisuudet

1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle	•
1 annostelupumppu neutralointiaineelle	•
Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste)	•
Kätevä imuputki DC10	•
Höyrynkondensaattori	•
Pesupaineen valvonta	•
Toimi näin -ohjeet	•
Pesutilan valaistus	•
Liitântä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Kuormausalustan suoraliihtä	•
EcoDry	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
Optinen liitântä huoltoa varten	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
EasyLoad	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•
Laaja osavaliokoima (lisävaruste)	•

Liitântävaihtoehdot

WiFi	•
Ethernet-liitântä (valinnainen)	•
Ulkoiset annostelumoduulit	•

Vaat.muk., sertif.,symbolit

VDE (sähköturvallisuus)	•
IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•