

PLW 8683 [GD LD DC10]

Laboratoriopesukone, jossa lasiluukku,
AD-vesiliitäntä, pesunesteen annostelu ja EcoDry-toiminto.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 128 laboratoriopulloa
- Joustava ja helppo – moduulit ja EasyLoad-järjestelmä
- Äärimmäisen kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön
- Kätevä apu kuivaukseen – EcoDry
- Liitettävyyden vakiona WiFi-verkon kautta.
- Tehokas resurssien käyttö – vaihtuvataajuuksinen kiertovesipumppu

EAN: 4002516883944 / Materiaalin numero: 12798750 /
Vanhan materiaalin numero: 62868316NWE

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, SlimLine
Rakennetyyppi	F-S, sij. työtason alle, 60 cm
Tuotesarja	ExpertLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Lasiluukku	•
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ruostumaton teräs
Pesutasojen lukumäärä	2
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiäni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii laboratorioihin	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaisia laseja / ohjelma [määrä]	64
Koeputkia/ohjelma [määrä]	196
Ampulleja/ohjelma [määrä]	196
Laboratoriopulloja/ohjelma [määrä]	128
Pipettejä/ohjelma [määrä]	98
Suorituskykytiedot	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika, min	19
Testatut käyttötunnit	15000
Korkein loppuhuhtelulämpötila, °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Ohjaus	
Ohjaus	M Touch Flex
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	19
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	10
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ

PLW 8683 [GD LD DC10]

Laboratoriopesukone, jossa lasiluukku,
AD-vesiliitäntä, pesunesteen annostelu ja EcoDry-toiminto.



EAN: 4002516883944 / Materiaalin numero: 12798750 /
Vanhan materiaalin numero: 62868316NWE

Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16

Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
VEP – demineralisoidun veden syöttöpumppu (lisävaruste)	•
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä

Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Nettopaino, kg	80
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	89
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1220

Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	5,40

Ohjelmat	
Vakio	•
Tehopesu	•

Ohjelmat	
Erittäin lyhyt	•
Yleis	•
Epäorgaaninen	•
Orgaaninen	•
Agar	•
Injector Plus	•
Pipetit	•
Muovit	•
Öljy	•
Hygienia 93/10	•
Pastörointi	•
Kylmävesihuuhtelu	•

PLW 8683 [GD LD DC10]

Laboratoriopesukone, jossa lasiluukku,
AD-vesiliitäntä, pesunesteen annostelu ja EcoDry-toiminto.



EAN: 4002516883944 / Materiaalin numero: 12798750 /
Vanhan materiaalin numero: 62868316NWE

DI-vesihuuhtelu

•

Ominaisuudet

1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle

•

1 annostelupumppu neutralointiaineelle

•

Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste)

•

Kätevä imuputki DC10

•

Höyrynkondensaattori

•

Pesupaineen valvonta

•

Toimi näin -ohjeet

•

Pesutilan valaistus

•

Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)

•

Moniosainen suodatinjärjestelmä

•

Nopeussäätöinen lämpöpumppu

•

Kuormausalustan suoraliitäntä

•

EcoDry

•

Suolasäiliö pesutilan pohjassa

•

Optinen liitäntä huoltoa varten

•

Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila

•

Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella

•

EasyLoad

•

Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)

•

Laaja osavaliokoima (lisävaruste)

•

Liitäntävaihtoehdot

WiFi

•

Ethernet-liitäntä (valinnainen)

•

Ulkoiset annostelumoduulit

•

Vaat.muk., sertif.,symbolit

VDE (sähköturvallisuus)

•

IP-suojausluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-direktiivi 2011/65/EU

•