

PLW 8683 [Safety LD DS10 MON]

Pesu- ja desinfiointikone hengityslaitteiden koneelliseen puhdistukseen nestemäisten aineiden annostelu ja valvontapaketti.



- Kapasiteetti/ohjelma 6 hengitysmaskia ja 6 regulaattoria
- Tehokas resurssien käyttö – vaihtuvataajuuksinen kiertovesipumppu
- Valvonta tuo turvaa – pesupaineen ja suihkuvarren valvonta
- Liitettävyyden vakiona WiFi-verkon kautta.
- Erittäin suorituskykyinen järjestelmä ja erikoisohjelmat

EAN: 4002516883982 / Materiaalin numero: 12798800 /
Vanhan materiaalin numero: 62868394NWE

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, SlimLine
Tuotesarja	ExpertLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ruostumaton teräs
Pesutasojen lukumäärä	2
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiäni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Kapasiteetti	
Hengitysmaskit ja regulaattorit [määrä]	6
Hengitysmaskit [määrä]	12
Regulaattorit [määrä]	12
Paineilmasäiliöiden telineet [määrä]	1
Suorituskykytiedot	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika, min	28
Testatut käyttötunnit	15000
Korkein loppuhuuteluämpötila, °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Ohjaus	
Ohjaus	M Touch Flex
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	8
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	5
Ohjelman automaattinen uudelleenkäynnistys	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16

PLW 8683 [Safety LD DS10 MON]

Pesu- ja desinfiointikone hengityslaitteiden koneelliseen puhdistukseen nestemäisten aineiden annostelu ja valvontapaketti.



EAN: 4002516883982 / Materiaalin numero: 12798800 /
Vanhan materiaalin numero: 62868394NWE

Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
VEP – demineralisoidun veden syöttöpumppu (lisävaruste)	•
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Nettopaino, kg	74
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	81
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1220
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	5,40
Ohjelmat	
Kylmävesihuuhtelu	•
Elvytys	•
Vario FB Special	•
Vario FB Special Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
Ominaisuudet	
Tilavuusvirtauksen ohjaus	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Liitäntä huoltoa varten	•
Laaja osavaliokoima (lisävaruste)	•
Ominaisuudet	
1 luokkuannostin huuhtelukirkasteelle	•
1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle	•
Integroitavat lisäpumput annosteluun 5–10 l (lisävaruste)	•
Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste)	•
DS10 Flex -imuputki	•
Höyrynkondensaattori	•

PLW 8683 [Safety LD DS10 MON]

Pesu- ja desinfiointikone hengityslaitteiden koneelliseen puhdistukseen nestemäisten aineiden annostelu ja valvontapaketti.



EAN: 4002516883982 / Materiaalin numero: 12798800 /
Vanhan materiaalin numero: 62868394NWE

Pesupaineen valvonta	•
Suihkuvarren valvonta	•
Toimi näin -ohjeet	•
Kammion valaistus	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Kuormausalustan suoraliihtä	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•
Liitännävaihtoehdot	
WiFi	•
Ethernet-liitäntä (valinnainen)	•
Ulkoiset annostelumoduulit	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
VDE (sähköturvallisuus)	•
IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
EN 61010-1	•