

PLW 8683 CD [U GD DC5 CM]

Laboratoriopesukone, jossa lasiluukku, nestem. aineiden annostelu, DryPlus, johtokyvyn valvonta ja valvontapaketti.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 128 laboratoriopulloa
- Joustava ja helppo – moduulit ja EasyLoad-järjestelmä
- Äärimmäisen kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön
- Valvonta tuo turvaa – pesupaineen ja suihkuvarren valvonta
- Tehokas kuumailmakuivaus – DryPlus
- Liitettävyyden vakiona WiFi-verkon kautta.

EAN: 4002516884194 / Materiaalin numero: 12799630 /
Vanhan materiaalin numero: 6286C316NWE

Rakennettyyppi ja design	
Rakennettyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, leveä, kansilevy
Rakennettyyppi	F-S, sij. työt. alle, 90 cm MD
Tuotesarja	ExpertLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Lasiluukku	•
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ilman kantta
Pesutasojen lukumäärä	2
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiääni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii laboratorioihin	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaisia laseja / ohjelma [määrä]	64
Koeputkia/ohjelma [määrä]	196
Ampulleja/ohjelma [määrä]	196
Laboratoriopulloja/ohjelma [määrä]	128
Pipettejä/ohjelma [määrä]	98
Suorituskykytiedot	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Testatut käyttötunnit	15000
Korkein loppuhuuhdelämpötila, °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Ohjaus	
Ohjaus	M Touch Flex
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	20
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	10
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50

PLW 8683 CD [U GD DC5 CM]

Laboratoriopesukone, jossa lasiluukku, nestem. aineiden annostelu, DryPlus, johtokyvyn valvonta ja valvontapaketti.



EAN: 4002516884194 / Materiaalin numero: 12799630 /
Vanhan materiaalin numero: 6286C316NWE

Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
VEP – demineralisoidun veden syöttöpumppu (lisävaruste)	•
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Kuivausyksikkö	
Integroitu kuivausyksikkö	•
Puhallinyksikkö, kW	0,30
Lämmitysvastus, kW	2,20
Ilman läpivirtaus, m ³ /h	60
Ajan asetus 1 minuutin askelin	0-120
HEPA-suodatinluokka	H14
HEPA-suodattimen suodatusteho (standardin DIN EN 1822 mukainen), %	99,99
HEPA-suodattimen käyttöikä, h	200
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	820
Ulkomitat, nettoleveys, mm	898
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	700
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Nettopaino, kg	100
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1095
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1200
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	800
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	133
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1220
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	5,40
Ohjelmat	
Vakio	•
Tehopesu	•
Ohjelmat	
Erittäin lyhyt	•
Yleis	•
Epäorgaaninen	•

PLW 8683 CD [U GD DC5 CM]

Laboratoriopesukone, jossa lasiluukku, nestem. aineiden annostelu, DryPlus, johtokyvyn valvonta ja valvontapaketti.



EAN: 4002516884194 / Materiaalin numero: 12799630 /
Vanhan materiaalin numero: 6286C316NWE

Orgaaninen	•
Agar	•
Injector Plus	•
Pipetit	•
Muovit	•
Öljy	•
Hygienia 93/10	•
Pastörinti	•
Kylmävesihuuhtelu	•
DI-vesihuuhtelu	•
Ominaisuudet	
1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle	•
1 annostelupumppu neutralointiaineelle	•
Integroitavat lisäpumput annosteluun 5–10 l (lisävaruste)	•
Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste)	•
Kätevä imuputki DC5	•
Integroidut lisäpumput annosteluun (valinnainen)	•
Tilavuusvirtauksen ohjaus	•
Höyrynkondensaattori	•
Pesupaineen valvonta	•
Suihkuvarren valvonta	•
Johtokyvyn valvonta	•
Toimi näin -ohjeet	•
Pesutilan valaistus	•
Liitântä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Kuormausalustan suoraliitântä	•
DryPlus	•
Suolasäiliö pesutilan pohjassa	•
Optinen liitântä huoltoa varten	•
Asetusvaihtoehdot prosessikemikaaleille (3 x 5 l / 2 x 10 l)	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
EasyLoad	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•
Laaja osavaliokoima (lisävaruste)	•
Liitântävaihtoehdot	
WiFi	•
Ethernet-liitântä (valinnainen)	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
VDE (sähköturvallisuus)	•
IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•