

## PLW 8683 CD [U ADP DC5 CM]

Laboratoriopesukone

AD-vesip., nestem. pesuaineen annost., DryPlus ja veden johtokyvyn valvonta.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 128 laboratoriopulloa
- Joustava ja helppo – moduulit ja EasyLoad-järjestelmä
- Äärimmäisen kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön
- Valvonta tuo turvaa – pesupaineen ja suihkuvarren valvonta
- Tehokas kuumailmakuivaus – DryPlus
- Liitettävyyks vakiona WiFi-verkon kautta.

EAN: 4002516884200 / Materiaalin numero: 12799640 /  
Vanhan materiaalin numero: 6286C314NWE

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, leveä, ilman kansilevyä
Tuotesarja	ExpertLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ilman kantta
Pesutasojen lukumäärä	2
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiääni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
<b>Sovellus</b>	
Sopii laboratorioihin	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaisia laseja / ohjelma [määrä]	64
Koeputkia/ohjelma [määrä]	196
Ampulleja/ohjelma [määrä]	196
Laboratoriopulloja/ohjelma [määrä]	128
Pipettejä/ohjelma [määrä]	98
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika, min	20
Testatut käyttötunnit	15000
Korkein loppuhuuhdelulämpötila, °C	93
<b>Miele MOVE</b>	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
<b>Ohjaus</b>	
Ohjaus	M Touch Flex
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	20
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	10
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
<b>Mahd. jännitevaihtoehto 1</b>	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30

## PLW 8683 CD [U ADP DC5 CM]

Laboratoriopesukone

AD-vesip., nestem. pesuaineen annost., DryPlus ja veden johtokyvyn valvonta.



EAN: 4002516884200 / Materiaalin numero: 12799640 /  
Vanhan materiaalin numero: 6286C314NWE

Sulakekoko, A	16
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
VEP – jossa syöttöpumppu DI-vedelle [määrä]	1
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmenin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
<b>Kuivausyksikkö</b>	
Integroitu kuivausyksikkö	•
Puhallinyksikkö, kW	0,30
Lämmitysvastus, kW	2,20
Ilman läpivirtaus, m <sup>3</sup> /h	60
Ajan asetus 1 minuutin askelin	0-120
HEPA-suodatinluokka	H14
HEPA-suodattimen suodatusteho (standardin DIN EN 1822 mukainen), %	99,99
HEPA-suodattimen käyttöikä, h	200
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	820
Ulkomitat, nettoleveys, mm	898
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	700
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1095
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1200
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	800
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Nettopaino, kg	94
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	127
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	1220
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	≤70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,44
<b>Ohjelmat</b>	
Vakio	•
Tehopesu	•
Erittäin lyhyt	•
Yleis	•
Epäorgaaninen	•
Orgaaninen	•
Agar	•
Injector Plus	•

## PLW 8683 CD [U ADP DC5 CM]

Laboratoriopesukone

AD-vesip., nestem. pesuaineen annost., DryPlus ja veden johtokyvyn valvonta.



EAN: 4002516884200 / Materiaalin numero: 12799640 /  
Vanhan materiaalin numero: 6286C314NWE

Pipetit	•
Muovit	•
Öljy	•
Hygienia 93/10	•
Pastörinti	•
Kylmävesihuuhtelu	•
DI-vesihuuhtelu	•
<b>Ominaisuudet</b>	
1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle	•
1 annostelupumppu neutralointiaineelle	•
Integroitavat lisäpumput annosteluun 5–10 l (lisävaruste)	•
Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste)	•
Kätevä imuputki DC5	•
Integroidut lisäpumput annosteluun (valinnainen)	•
Tilavuusvirtauksen ohjaus	•
Höyrynkondensaattori	•
Pesupaineen valvonta	•
Suihkuvarren valvonta	•
Johtokyvyn valvonta	•
Toimi näin -ohjeet	•
Pesutilan valaistus	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
DryPlus	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Asetusvaihtoehdot prosessikemikaaleille (3 x 5 l / 2 x 10 l)	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
EasyLoad	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•
Laaja osavaliokoima (lisävaruste)	•
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
WiFi	•
Ethernet-liitäntä (valinnainen)	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
VDE (sähköturvallisuus)	•
IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
EN ISO 15883-1	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•