

PLW 8683 CD [U OIL DC5 CM]

Laboratoriopesukone

nestem. pesuain. annostelu, DryPlus, veden johtokyvyn valvonta ja öljytiivisteet



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 128 laboratoriopulloa
- Joustava ja helppo – moduulit ja EasyLoad-järjestelmä
- Äärimmäisen kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön
- Valvonta tuo turvaa – pesupaineen ja suihkuvarren valvonta
- Tehokas kuumailmakuivaus – DryPlus
- Liitettävyyys vakiona WiFi-verkon kautta.

EAN: 4002516884415 / Materiaalin numero: 12799650 /
Vanhan materiaalin numero: 6286C318NWE

Rakennettyyppi ja design	
Rakennettyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, leveä, kansilevy
Tuotesarja	ExpertLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ilman kantta
Pesutasojen lukumäärä	2
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiäni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii laboratorioihin	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaisia laseja / ohjelma [määrä]	64
Koeputkia/ohjelma [määrä]	196
Ampulleja/ohjelma [määrä]	196
Laboratoriopulloja/ohjelma [määrä]	128
Pipettejä/ohjelma [määrä]	98
Suorituskykytiedot	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika, min	20
Testatut käyttötunnit	15000
Korkein loppuhuuhdelämpötila, °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Ohjaus	
Ohjaus	M Touch Flex
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	20
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	10
Ohjelman automaattinen uudelleenkäynnistys	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30

PLW 8683 CD [U OIL DC5 CM]

Laboratoriopesukone

nestem. pesuain. annostelu, DryPlus, veden johtokyvyn valvonta ja öljytiivisteet



EAN: 4002516884415 / Materiaalin numero: 12799650 /

Vanhan materiaalin numero: 6286C318NWE

Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
VEP – demineralisoidun veden syöttöpumppu (lisävaruste)	•
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmennin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Kuivausyksikkö	
Integroitu kuivausyksikkö	•
Puhallinyksikkö, kW	0,30
Lämmitysvastus, kW	2,20
Ilman läpivirtaus, m ³ /h	60
Ajan asetus 1 minuutin askelin	0-120
HEPA-suodatinluokka	H14
HEPA-suodattimen suodatusteho (standardin DIN EN 1822 mukainen), %	99,99
HEPA-suodattimen käyttöikä, h	300
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	820
Ulkomitat, nettoleveys, mm	898
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	595
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Nettopaino, kg	94
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1095
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1200
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	800
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	108
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1220
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	5,40
Ohjelmat	
Vakio	•
Tehopesu	•
Ohjelmat	
Erittäin lyhyt	•
Yleis	•
Epäorgaaninen	•
Orgaaninen	•

PLW 8683 CD [U OIL DC5 CM]

Laboratoriopesukone

nestem. pesuain. annostelu, DryPlus, veden johtokyvyn valvonta ja öljytiivisteet



EAN: 4002516884415 / Materiaalin numero: 12799650 /
Vanhan materiaalin numero: 6286C318NWE

Agar	•
Injector Plus	•
Pipetit	•
Muovit	•
Öljy	•
Hygienia 93/10	•
Pastörinti	•
Kylmävesihuuhtelu	•
DI-vesihuuhtelu	•

Ominaisuudet

Integroidut lisäpumput annosteluun (valinnainen)	•
Tilavuusvirtauksen ohjaus	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Liitäntä huoltoa varten	•
Laaja osavalikoima (lisävaruste)	•

Ominaisuudet

1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle	•
1 annostelupumppu neutralointiaineelle	•
Integroitavat lisäpumput annosteluun 5–10 l (lisävaruste)	•
Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste)	•
Kätevä imuputki DC5	•
Höyrynkondensaattori	•
Pesupaineen valvonta	•
Suihkuvarren valvonta	•
Johtokyvyn valvonta	•
Toimi näin -ohjeet	•
Kammion valaistus	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
DryPlus	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
Asetusvaihtoehdot prosessikemikaaleille (3 x 5 l / 2 x 10 l)	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
EasyLoad	•
Öljyn- ja rasvankestävät tiivisteet	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•

Liitännävaihtoehdot

WiFi	•
Ethernet-liitäntä (valinnainen)	•

Vaat.muk.,ertif.,symbolit

VDE (sähköturvallisuus)	•
IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•

Vaat.muk.,ertif.,symbolit

EN 61010-1	•
------------	---