

PWD 8692 [DC5]

Pesu- ja desinfiointikoneet

nestemäisen pesuaineen annostelu ja DryPlus-kuumailmakuivaus.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 44 käsi/kulmakappaletta tai 44imulaitetta
- Kapasiteetti/ohjelma esim. 8 DIN-verkkokoria tai 48gynekol. tähytintä
- Valvonta tuo turvaa – pesupaineen ja suihkuvarren valvonta
- Äärimmäisen kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön
- Tehokas kuumailmakuivaus – DryPlus
- Liitettävyyks vakiona WiFi-verkon kautta.

EAN: 4002516884521 / Materiaalin numero: 12800150 /
Vanhan materiaalin numero: 62869205NWE

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, SlimLine
Tuotesarja	ExpertLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Valkoinen
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ruostumaton teräs
Pesutasojen lukumäärä	2
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiääni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii sairaaloihin	•
Sopii hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii lääkäriin vastaanotoille	•
Sopii poliklinikoille	•
Sopii eläinlääkärin vastaanotoille	•
Sopii jalkahoitoloiden tarpeisiin	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokoreja/ohjelma [määrä]	8
Gynekologian tähytintä / ohjelma [määrä]	48
MIS-sarjoja/ohjelma [määrä]	1-2
Silmäkirurgian sarjoja / ohjelma [määrä]	8
AN-sarjoja/ohjelma [määrä]	2-3
Leikkaussalijalkineita/ohjelma [määrä]	28
Kirurgisia syljenimuja / ohjelma [määrä]	44
Onttoja instrumentteja / ohjelma [määrä]	44
Siirtoinstrumentteja/ohjelma [määrä]	44
Suorituskykytiedot	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	40
Testatut käyttötunnit	15000
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	19
Korkein loppuhuuhdelulämpötila, °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Miele MOVE MedDent+ (lisävaruste)	•
Ohjaus	
Ohjaus	M Touch Flex
Täyttöerän hyväksyminen suoraan koneen näytöstä	•
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	24
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	5
AO-arvojen ohjaus	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•

PWD 8692 [DC5]

Pesu- ja desinfiointikoneet

nestemäisen pesuaineen annostelu ja DryPlus-kuumailmakuivaus.



EAN: 4002516884521 / Materiaalin numero: 12800150 /
Vanhan materiaalin numero: 62869205NWE

Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
VEP – demineralisoidun veden syöttöpumppu (lisävaruste)	•
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Kuivausyksikkö	
Integroitu kuivausyksikkö	•
Puhallinyksikkö, kW	0,30
Lämmitysvastus, kW	2,20
Ilman läpivirtaus, m ³ /h	60
Ajan asetus 1 minuutin askelin	0-120
HEPA-suodatinluokka	H13
HEPA-suodattimen suodatusteho (standardin DIN EN 1822 mukainen), %	99,95
HEPA-suodattimen käyttöikä, h	200
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Nettopaino, kg	81
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	90
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1220

PWD 8692 [DC5]

Pesu- ja desinfiointikoneet

nestemäisen pesuaineen annostelu ja DryPlus-kuumailmakuivaus.

EAN: 4002516884521 / Materiaalin numero: 12800150 /

Vanhan materiaalin numero: 62869205NWE

Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	≤70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,96
Ohjelmat	
Vario TD Teho	•
Vario TD Dental	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr 4 verkkokoria	•
Vario TD Instr 6 verkkokoria	•
Vario TD Instr 8 verkkokoria	•
Vario TD Kontainerit	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIS	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ENT	•
Vario TD ENT +	•
Vario TD ENT, kuituoptiikka	•
Silmäkirurgia	•
Ophtha kori A 207	•
Tuttipullot	•
Leikkaussalijalkineet	•
Osastotarvikkeet	•
Yleis	•
Kylmävesihuuhtelu	•
Ominaisuudet	
1 huuhtelukirkasteen luokkuannostin	•
1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle	•
Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste)	•
Kätevä imuputki DC5	•
Tilavuusvirtauksen ohjaus	•
Höyrynkondensaattori	•
Pesupaineen valvonta	•
Suihkuvarren valvonta	•
Toimi näin -ohjeet	•
Pesutilan valaistus	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
DryPlus	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•
Laaja osavaliokoima (lisävaruste)	•
Liitäntävaihtoehdot	
WiFi	•

PWD 8692 [DC5]

Pesu- ja desinfiointikoneet

nestemäisen pesuaineen annostelu ja DryPlus-kuumailmakuivaus.



EAN: 4002516884521 / Materiaalin numero: 12800150 /

Vanhan materiaalin numero: 62869205NWE

Ethernet-liitäntä (valinnainen)

•

Ulkoiset annostelumuodut

•

Vaat.muk., sertif.,symbolit

VDE (sähköturvallisuus)

•

IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21

•

EN ISO 15883-1

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

EU, lääkinnällisten laitteiden luokka IIb

•