

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa lasiluukku,

AD-vesiliit., nestem. pesuaineen annost., DryPlus ja veden johtokyvyn valvonta.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 44 käsi/kulmakappaletta tai 44imulaitetta
- Kapasiteetti/ohjelma esim. 8 DIN-verkkokoria tai 48gynekol. tähyntä
- Valvonta tuo turvaa – pesupaineen ja suihkuvarren valvonta
- Äärimmäisen kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön
- Tehokas kuumailmakuivaus – DryPlus
- Liitettävyyden vakiona WiFi-verkon kautta.

EAN: 4002516884996 / Materiaalin numero: 12800320 /
Vanhan materiaalin numero: 6286C262NWE

Rakennettyyppi ja design	
Rakennettyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, leveä, kansilevy
Tuotesarja	ExpertLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Lasiluukku	•
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Pesutasojen lukumäärä	2
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiäni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii sairaaloihin	•
Sopii hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii lääkärinvastaanotoille	•
Sopii poliklinikoille	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokoreja/ohjelma [määrä]	8
Gynekologian tähyntiä / ohjelma [määrä]	48
MIS-sarjoja/ohjelma [määrä]	1-2
Silmäkirurgian sarjoja / ohjelma [määrä]	8
AN-sarjoja/ohjelma [määrä]	2-3
Leikkaussalijalkineita/ohjelma [määrä]	28
Imulaitteita/ohjelma [määrä]	44
Onttoja instrumentteja / ohjelma [määrä]	44
Siirtoinstrumentteja/ohjelma [määrä]	44
Suorituskykytiedot	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	40
Testatut käyttötunnit	15000
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	19
Korkein loppuhuuhdelämpötila, °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Miele MOVE MedDent+ (lisävaruste)	•
Ohjaus	
Ohjaus	M Touch Flex
Täyttöerän hyväksyminen suoraan koneen näytöstä	•
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	24
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	5
AO-arvojen ohjaus	•
Ohjelman automaattinen uudelleenkäynnistys	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa lasiluukku,

AD-vesiliit., nestem. pesuaineen annost., DryPlus ja veden johtokyvyn valvonta.



EAN: 4002516884996 / Materiaalin numero: 12800320 /

Vanhan materiaalin numero: 6286C262NWE

Valittavissa olevat näytön kielet

•

Vakiosähköliitäntä

Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90

Mahd. jännitevaihtoehto 1

Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16

Vesiliitäntä/vedenpoisto

Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
VEP – demineralisoidun veden syöttöpumppu (lisävaruste)	•
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä

Kuivausyksikkö

Integroitu kuivausyksikkö	•
Puhallinyksikkö, kW	0,30
Lämmitysvastus, kW	2,20
Ilman läpivirtaus, m³/h	60
Ajan asetus 1 minuutin askelin	0-120
HEPA-suodatinluokka	H14
HEPA-suodattimen suodatusteho (standardin DIN EN 1822 mukainen), %	99,99
HEPA-suodattimen käyttöikä, h	300

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm	820
Ulkomitat, nettoleveys, mm	898
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	695
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Nettopaino, kg	98

Mitat ja paino

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1095
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1200
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	800
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	133

Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m²

1220

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa lasiluukku,

AD-vesiliit., nestem. pesuaineen annost., DryPlus ja veden johtokyvyn valvonta.

EAN: 4002516884996 / Materiaalin numero: 12800320 /

Vanhan materiaalin numero: 6286C262NWE

Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	5,40
Ohjelmat	
Vario TD Teho	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr 4 verkkokoria	•
Vario TD Instr 6 verkkokoria	•
Vario TD Instr 8 verkkokoria	•
Vario TD Kontainerit	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIS	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ENT	•
Vario TD ENT +	•
Vario TD ENT, kuituoptiikka	•
Silmäkirurgia	•
Ophtha kori A 207	•
Tuttipullot	•
Leikkaussalijalkineet	•
Osastotarvikkeet	•
Yleis	•
Kylmävesihuuhtelu	•
Ominaisuudet	
Integroidut lisäpumput annosteluun (valinnainen)	•
Tilavuusvirtauksen ohjaus	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Liitäntä huoltoa varten	•
Laaja osavaliokoima (lisävaruste)	•
Ominaisuudet	
1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle	•
1 annostelupumppu neutralointiaineelle	•
Integroitavat lisäpumput annosteluun 5–10 l (lisävaruste)	•
Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste)	•
Kätevä imuputki DC5	•
Höyrynkondensaattori	•
Pesupaineen valvonta	•
Suihkuvarren valvonta	•
Johtokyvyn valvonta	•
Toimi näin -ohjeet	•
Kammion valaistus	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
DryPlus	•
Suolasäiliö pesutilan pohjassa	•
Asetusvaihtoehdot prosessikemikaaleille (3 x 5 l / 2 x 10 l)	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa lasiluukku,

AD-vesiliit., nestem. pesuaineen annost., DryPlus ja veden johtokyvyn valvonta.



EAN: 4002516884996 / Materiaalin numero: 12800320 /

Vanhan materiaalin numero: 6286C262NWE

Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella

•

Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)

•

Liitännävaihtoehdot

WiFi

•

Ethernet-liitäntä (valinnainen)

•

Vaat.muk., sertif.,symbolit

VDE (sähköturvallisuus)

•

IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-direktiivi 2011/65/EU

•

EU, lääkinnällisten laitteiden luokka IIb

•

Vaat.muk., sertif.,symbolit

EN 61010-1

•