

PLW 8693 [OIL DC10]

Laboratoriopesukone

nestemäisen pesuaineen annostelu, DryPlus-kuumailmakuivaus sekä öljytiivisteet.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 128 laboratoriopulloa
- Joustava ja helppo – moduulit ja EasyLoad-järjestelmä
- Äärimmäisen kätevä käyttää M Touch Flex -kosketusvärinäytön
- Tehokas kuumailmakuivaus – DryPlus
- Liitettävyyks vakiona WiFi-verkon kautta.
- Tehokas resurssien käyttö – vaihtuvataajuuksinen kiertovesipumppu

EAN: 4002516885016 / Materiaalin numero: 12800340 /

Vanhan materiaalin numero: 62869320NWE

Rakennettyyppi ja design	
Rakennettyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, SlimLine
Rakennettyyppi	F-S, sij. työtason alle, 60 cm
Tuotesarja	ExpertLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ruostumaton teräs
Pesutasojen lukumäärä	2
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiääni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii laboratorioihin	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaisia laseja / ohjelma [määrä]	64
Koeputkia/ohjelma [määrä]	196
Ampulleja/ohjelma [määrä]	196
Laboratoriopulloja/ohjelma [määrä]	128
Pipettejä/ohjelma [määrä]	98
Suorituskykytiedot	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika, min	20
Testatut käyttötunnit	15000
Korkein loppuhuuhdelämpötila, °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Ohjaus	
Ohjaus	M Touch Flex
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	20
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	10
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50

PLW 8693 [OIL DC10]

Laboratoriopesukone

nestemäisen pesuaineen annostelu, DryPlus-kuumailmakuivaus sekä öljytiivisteet.



EAN: 4002516885016 / Materiaalin numero: 12800340 /

Vanhan materiaalin numero: 62869320NWE

Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
VEP – demineralisoidun veden syöttöpumppu (lisävaruste)	•
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmennin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Kuivausyksikkö	
Integroitu kuivausyksikkö	•
Puhallinyksikkö, kW	0,30
Lämmitysvastus, kW	2,20
Ilman läpivirtaus, m ³ /h	60
Ajan asetus 1 minuutin askelin	0-120
HEPA-suodatinluokka	H13
HEPA-suodattimen suodatusteho (standardin DIN EN 1822 mukainen), %	99,95
HEPA-suodattimen käyttöikä, h	200
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	598
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Nettopaino, kg	81
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	920
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	90
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1220
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	5,40
Ohjelmat	
Vakio	•
Tehopesu	•
Ohjelmat	
Erittäin lyhyt	•
Yleis	•
Epäorgaaninen	•

PLW 8693 [OIL DC10]

Laboratoriopesukone

nestemäisen pesuaineen annostelu, DryPlus-kuumailmakuivaus sekä öljytiivisteet.



EAN: 4002516885016 / Materiaalin numero: 12800340 /

Vanhan materiaalin numero: 62869320NWE

Orgaaninen	•
Agar	•
Injector Plus	•
Pipetit	•
Muovit	•
Öljy	•
Hygienia 93/10	•
Pastörinti	•
Kylmävesihuuhtelu	•
DI-vesihuuhtelu	•
Ominaisuudet	
1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle	•
Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste)	•
Kätevä imuputki DC10	•
Höyrynkondensaattori	•
Pesupaineen valvonta	•
Toimi näin -ohjeet	•
Pesutilan valaistus	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
DryPlus	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
EasyLoad	•
Öljyn- ja rasvankestävät tiivisteet	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•
Laaja osavaliokoima (lisävaruste)	•
Liitännävaihtoehdot	
WiFi	•
Ethernet-liitäntä (valinnainen)	•
Ulkoiset annostelumuodulit	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
VDE (sähköturvallisuus)	•
IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•