

## PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Pesu- ja desinfiointikone hengityslaitteiden koneelliseen puhdistukseen nestem. aineiden annostelu, DryPlus-kuumailmakuivaus ja valvontapaketti.



- Kapasiteetti/ohjelma 6 hengitysmaskia ja 6 regulaattoria
- Tehokas resurssien käyttö – vaihtuvataajuuksinen kiertovesipumppu
- Valvonta tuo turvaa – pesupaineen ja suihkuvarren valvonta
- Tehokas kuumailmakuivaus – DryPlus
- Liitettävyyden vakiona WiFi-verkon kautta.
- Erittäin suorituskykyinen järjestelmä ja erikoisohjelmat

EAN: 4002516885054 / Materiaalin numero: 12800380 /  
Vanhan materiaalin numero: 62869384NWE

| Rakennetyyppi ja design                    |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Rakennetyyppi                              | Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, SlimLine |
| Tuotesarja                                 | ExpertLine                                        |
| Ohjauspaneelin väri                        | Musta                                             |
| Ulkovaippa                                 | Ruostumaton teräs                                 |
| Voidaan sijoittaa työtason alle            | •                                                 |
| Kansi                                      | Ruostumaton teräs                                 |
| Pesutasojen lukumäärä                      | 2                                                 |
| AutoClose – automaattinen luukun lukitus   | •                                                 |
| Merkkiään ohjelman päätyttyä               | •                                                 |
| Huoltoystävällinen suunnittelu             | •                                                 |
| Sovellus                                   |                                                   |
| Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille  | •                                                 |
| Kapasiteetti                               |                                                   |
| Hengitysmaskit ja regulaattorit [määrä]    | 6                                                 |
| Hengitysmaskit [määrä]                     | 12                                                |
| Regulaattorit [määrä]                      | 12                                                |
| Paineilmasäiliöiden telineet [määrä]       | 1                                                 |
| Suorituskykytiedot                         |                                                   |
| Qmax-pumpun tuotto, l/min                  | 500                                               |
| Pesutilan käyttötilavuus, l                | 145,00                                            |
| Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika, min        | 28                                                |
| Testatut käyttötunnit                      | 15000                                             |
| Korkein loppuhuuteluämpötila, °C           | 93                                                |
| Miele MOVE                                 |                                                   |
| Miele MOVE Connect (lisävaruste)           | •                                                 |
| Ohjaus                                     |                                                   |
| Ohjaus                                     | M Touch Flex                                      |
| Pisin ajastus, h                           | 24                                                |
| Ohjelmoitavuus                             | ohjelmoitava                                      |
| Ohjelmat [määrä]                           | 9                                                 |
| Vapaat ohjelmapaikat [määrä]               | 5                                                 |
| Ohjelman automaattinen uudelleenkäynnistys | •                                                 |
| Jäljellä olevan ajan näyttö                | •                                                 |
| Ohjelmavaiheen näyttö                      | •                                                 |
| Valittavissa olevat näytön kielet          | •                                                 |
| Vakiosähköliitäntä                         |                                                   |
| Sähköliitäntä                              | 3N AC 400V 50HZ                                   |
| Sähkölämmitysteho, kW                      | 8,50                                              |
| Kokonaisnimellisteho, kW                   | 9,30                                              |
| Sulakekoko, A                              | 16                                                |
| Virtajohdon pituus, m                      | 1,90                                              |
| Mahd. jännitevaihtoehto 1                  |                                                   |
| Sähköliitäntä                              | AC 230V 50HZ                                      |
| Sähkölämmitysteho, kW                      | 2,50                                              |
| Kokonaisnimellisteho, kW                   | 3,30                                              |
| Sulakekoko, A                              | 16                                                |

## PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Pesu- ja desinfiointikone hengityslaitteiden koneelliseen puhdistukseen nestem. aineiden annostelu, DryPlus-kuumailmakuivaus ja valvontapaketti.



EAN: 4002516885054 / Materiaalin numero: 12800380 /  
Vanhan materiaalin numero: 62869384NWE

| Vesiliitäntä/vedenpoisto                                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kylmä vesi [lukumäärä]                                             | 1                               |
| Kuuma vesi [lukumäärä]                                             | 1                               |
| Vaadittu virtauspaine, kPa                                         | 200-1000                        |
| DI-vesi [määrä]                                                    | 1                               |
| Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm                               | 100                             |
| Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l            | 10,70                           |
| VEP – demineralisoidun veden syöttöpumppu (lisävaruste)            | •                               |
| Poistopumppu [DN]                                                  | 22                              |
| Integroitu vedenpehmentin                                          | •                               |
| Vesiturvajärjestelmä                                               | Waterproof-vesiturvajärjestelmä |
| Kuivausyksikkö                                                     |                                 |
| Integroitu kuivausyksikkö                                          | •                               |
| Puhallinsyksikkö, kW                                               | 0,30                            |
| Lämmitysvastus, kW                                                 | 2,20                            |
| Ilman läpivirtaus, m <sup>3</sup> /h                               | 60                              |
| Ajan asetus 1 minuutin askelin                                     | 0-120                           |
| HEPA-suodatinluokka                                                | H13                             |
| HEPA-suodattimen suodatusteho (standardin DIN EN 1822 mukainen), % | 99,95                           |
| HEPA-suodattimen käyttöikä, h                                      | 300                             |
| Mitat ja paino                                                     |                                 |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm                                        | 835                             |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm                                         | 598                             |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm                                         | 598                             |
| Pesutilan käyttökorkeus, mm                                        | 520                             |
| Pesutilan käyttöleveys, mm                                         | 530                             |
| Nettopaino, kg                                                     | 72                              |
| Mitat ja paino                                                     |                                 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm                                       | 920                             |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm                                        | 670                             |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm                                        | 740                             |
| Pesutilan yläkorin syvyys, mm                                      | 474                             |
| Pesutilan alakorin syvyys, mm                                      | 520                             |
| Bruttopaino, kg                                                    | 79                              |
| Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>            | 1220                            |
| Päästötiedot                                                       |                                 |
| Äänenpainetaso työskentelypaikalla                                 | <70 dB(A) re 20 µPa             |
| Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h                                   | 5,40                            |
| Ohjelmat                                                           |                                 |
| Kylmävesihuuhtelu                                                  | •                               |
| Elvytys                                                            | •                               |
| Vario FB Special                                                   | •                               |
| Vario FB Special Plus                                              | •                               |
| Vario FB Chem                                                      | •                               |
| Vario FB Chem Plus                                                 | •                               |
| Ominaisuudet                                                       |                                 |
| Tilavuusvirtauksen ohjaus                                          | •                               |

## PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Pesu- ja desinfiointikone hengityslaitteiden koneelliseen puhdistukseen nestem. aineiden annostelu, DryPlus-kuumailmakuivaus ja valvontapaketti.



EAN: 4002516885054 / Materiaalin numero: 12800380 /

Vanhan materiaalin numero: 62869384NWE

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen) | • |
| Liitäntä huoltoa varten                              | • |
| Laaja osavalikoima (lisävaruste)                     | • |

### Ominaisuudet

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| 1 luokkuannostin huuhtelukirkasteelle                     | • |
| 1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle              | • |
| Integroitavat lisäpumput annosteluun 5–10 l (lisävaruste) | • |
| Imuputki 10–20 l kemikaalikanistereille (lisävaruste)     | • |
| DS10 Flex -imuputki                                       | • |
| Höyrynkondensaattori                                      | • |
| Pesupaineen valvonta                                      | • |
| Suihkuvarren valvonta                                     | • |
| Toimi näin -ohjeet                                        | • |
| Kammion valaistus                                         | • |
| Moniosainen suodatinjärjestelmä                           | • |
| Nopeussäätöinen lämpöpumppu                               | • |
| Kuormausalustan suoraliitäntä                             | • |
| DryPlus                                                   | • |
| Suolasäiliö täyttölukussa                                 | • |
| Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila               | • |
| Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella                  | • |
| Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)    | • |

### Liitäntävaihtoehdot

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| WiFi                            | • |
| Ethernet-liitäntä (valinnainen) | • |
| Ulkoiset annostelumuodut        | • |

### Vaat.muk.,ertif.,symbolit

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| VDE (sähköturvallisuus)                         | • |
| IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21 | • |
| EN 61010-2-040                                  | • |
| RoHS-direktiivi 2011/65/EU                      | • |

### Vaat.muk.,ertif.,symbolit

|            |   |
|------------|---|
| EN 61010-1 | • |
|------------|---|