

DAE 1530

Liesikuputuuletin

EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



- Yksilöllinen keittiö – täysin integroitavissa 532 mm leveyteen
- Tehokas – 415 m³/h suurimmalla tehotasolla
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Turvallinen ja helppo puhdistaa – Miele CleanCover



EAN: 4002516912057 / Materiaalin numero: 12821040 /
Vanhan materiaalin numero: 28E153OSNER

Rakennetyyppi ja design	
Laitteen väri	teraes
Rakennetyyppi	
Integroitu liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUU 150,DUU 151
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 32-P
Käyttömukavuus	
Elektroninen ohjaus	•
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Vääntimet	EasySwitch-ohjaus
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Booster-tehtasot	1
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	72,2
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	B
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
Virtausdynaaminen hyötysuhde	B
Valotehokkuusluokka	A
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Valaistus	
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	360 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Puhallin	
Puhallinten määrä	1
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	215
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	315
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	415
Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	675
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	48,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	65,0

DAE 1530

Liesikuputuuletin

EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



EAN: 4002516912057 / Materiaalin numero: 12821040 /

Vanhan materiaalin numero: 28E1530SNER

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 30,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 34,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 51,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 200

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 295

Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 630

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 395

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 46,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 53,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 59,0

Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 71,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 45,0

Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 57,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 32,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Tekniset tiedot

Huuvan leveys, mm 532

Huuvan korkeus, mm 50

Huuvan syvyys, mm 372

Nettopaino, kg 9,0

Liitäntäjohtojen pituus, m 1,5

Vakiopistotulppa •

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Vaiheiden määrä 1

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,20

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä

•

DAE 1530

Liesikuputuuletin

EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



EAN: 4002516912057 / Materiaalin numero: 12821040 /
Vanhan materiaalin numero: 28E1530SNER

Poistoilmaliitäntä takana

•

Poistoilmaliitäntä päällä ja takana

•

Poistoilmaputken halkaisija, mm

150

Vakiovarusteet


Sulkuläppä

•

DAE 1530

Liesikuputuuletin

EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



DAE1530, DAE1535 Installation drawing