

H 7464 BP CulinArt

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Vaivaton pitää puhtaana – pyrolyysipuhdistus ja PyroFit
- Kevyeksi kohonnutta, rapeapintaista leipää – Kosteuspaistolla
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikypsymistä – TasteControl
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home




EAN: 4002516919025 / Materiaalin numero: 12821660 /
Vanhan materiaalin numero: 22746405NER

Rakennettyyppi ja design	
VitroLine	•
Rakennettyyppi ja design	
Kaluste-uuni	•
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	Johdollinen
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Kiertoilma plus	•
Ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaattikka	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Tehopaisto	•
Paistoautomaattikka	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•
Alalämpö	•
Eko kiertoilma	•
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Muotoilu	
Väri	Helmiäisbeige
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•

H 7464 BP CulinArt

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516919025 / Materiaalin numero: 12821660 /

Vanhan materiaalin numero: 22746405NER

Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitoisuus	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
Höyrykehittimen teho, kW	1,10
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	0,3
Veden imuputki	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	5
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	47,0
Kokonaisliitântäteho, kW	3,60
Liitântäjohtojen pituus, m	1,50
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50

H 7464 BP CulinArt

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516919025 / Materiaalin numero: 12821660 /
Vanhan materiaalin numero: 22746405NER

Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Nollajohdin	Kyllä
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PyroFit-uuniritilä	1
PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Johdollinen paistolämpömittari	1
Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)	1
Kalkinpoistotabletit	2

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
???, ??, ?
??, ????, ????


H 7464 BP CulinArt

Uuni


saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings