

H 7440 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Helppo puhdistus – Uunitilan PerfectClean- ja struktuuripinta
- Entistä tasaisempi kypsennystulos – nopeasti ja hellävaraisesti
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home
- Kätevästi ja nopeasti: Pika-mikroaalto- ja Popcorn-painikkeet

EAN: 4002516935810 / Materiaalin numero: 12821670 /
Vanhan materiaalin numero: 22744006NER

Rakennettyyppi ja design	
Väri	Helmiäisbeige
Rakennettyyppi ja design	
Kalusteisiin sijoitettava mikroaalto-yhdistelmäuuni	•
VitroLine	•
Mukavuustekijät	
Nopea ja hellävarainen	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Lämpimänäpito	•
Toimintatavat	
Kiertoilma plus	•
Mikroaallot	•
Mikroaallot + kiertoilma plus	•
Mikroaallot + grilli	•
Mikroaallot + kiertoilmagrilli	•
Mikroaaltouuni ja paistoautomaatiikka	•
Paistoautomaatiikka	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•
Eko kiertoilma	•
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Erikisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
3-in-1	Uuni, Mikroaallot, Uuni, jossa mikroaaltotoiminto
MultiLingua	•
Popcorn-ohjelma	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Suositeltu mikroaaltoteho	•
Pika-mikroaaltotoiminto	•
Omat ohjelmat	•

H 7440 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



EAN: 4002516935810 / Materiaalin numero: 12821670 /
Vanhan materiaalin numero: 22744006NER

Yksilölliset asetukset

Tehokkuus ja kestävyys	
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20

Helppohoitaisuus

Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa kuvioitu pinta ja PerfectClean-pinnoite	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•

Turvallisuus

Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Anturilukitus	•

Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, l	43
Kannatintasojen määrä	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	3
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–250
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	250
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho	•
Mikroaaltotehotasot, W	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	456
Laitteen syvyys, mm	562
Paino, kg	36,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,70
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohtojen pituus, m	2,00
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä	1

H 7440 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



EAN: 4002516935810 / Materiaalin numero: 12821670 /
Vanhan materiaalin numero: 22744006NER

Lasinen uunipannu

1

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7440 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni


saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings




side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



Installation Kombi BM XL, installation drawings