

Triflex HX2 Blue Pulse
Akkukäyttöiset pölynimurit
Triflex HX2, 3-in-1-malli, taipuu moneen



- Yhdellä latauksella jopa 60 minuuttia imurointiaikaa *
- Leveä LED-valollinen suulake löytää piileskelevätkin villakoirat
- Mielen tehokkain pölynimuri**
- Hygiene Lifetime -suodatin, pölynkeräyskyky >99,99 %***
- Ihanteellinen puulattioille – kestävä kovien pintojen suulake

* Kun käytetään tehotasoa 1 ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta.

** Puhdistusteho verrattavissa Mielen Complete C3 (SGEF3) pölynimuriin, kun se on varustettu STB 305-3 -turboharjalla (pölynpoisto matoista ja kovien lattiapintojen urista, kuitujenpoisto matoista). IEC 62885-2:n mukainen.

*** IEC 62885-4

EAN: 4002516896500 / Materiaalin numero: 12831320 /
Vanhan materiaalin numero: 41OUL540EU1

Rakennetyyppi	
Johdottomat varsipölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX2
Tuotetyyppi	SOUL5
Muotoilu	
Väri	lootusvalkoinen
Puhdistus	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 435 mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	3-portainen liukusäädin
Vaihdettava Li-ioniakku	•
3in1	•
Suodatinjärjestelmä	
ComfortClean	•
Poistoilmansuodatin	Hygiene Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,5
Tekniset tiedot	
Akkutyyppi	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	77,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1297
Syvyys, mm	28,00
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointiaika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	60
Imurointiaika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	30
Imurointiaika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	14
Imurointialue, m ²	125
Latausaika, min	240
Nimellisteho, W	192
Vakiovarusteet	
Rakosuulake	•
Pölyharjasuulake	•
XXL SPD 20 tekstiilisuulake	•
Moottoroitu Multi Floor XXL -lattia/mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Puhdistustyökalu	Ei
Virtalähde	•
XS seinäkiinnike	•
Pehmeä Hardfloor Care -tela	•
Power Brush	•