

G 5633 SCU Active E

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Säästä jopa 50 % energiaa Mielen kuumavesiliitännällä
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Mukava päivittäisessä käytössä, erinomaiset pesutulokset – ExtraComfort-korit



EAN: 4002516908630 / Materiaalin numero: 12852540 /
Vanhan materiaalin numero: 21563337NER

Malli	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	3-numeroinen 7 segmentin näyttö
Näytön väri	Keltainen
Käyttömukavuus	
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Näyttö
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatähokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,2
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,30
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	258
Äänitasoluokka	C
EcoPower-tekniikka	•
Todistetuista hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuohjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	Aterintaso
FlexCare-kupitteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14

G 5633 SCU Active E

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516908630 / Materiaalin numero: 12852540 /
Vanhan materiaalin numero: 21563337NER

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Lapsilukko

•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm 600

Sijoitusaukon maksimileveys, mm 600

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 805

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 870

Sijoitusaukon syvyys, mm 570

Laitteen leveys, mm 598

Laitteen korkeus, mm 805

Laitteen syvyys, mm 570

Syvyys luukku auki, cm 116,5

Nettopaino, kg 45,0

Kokonaisliitäntäteho, kW 2,00

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Jännitteen taajuus 50

Tulovesiletkun pituus, cm 1,50

Poistoletkun pituus, cm 1,50

Liitäntäjohdon pituus, m 1,70

Vakiovarusteet

Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)
alennettuun hintaan

•

G 5633 SCU Active E

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)