

G 5832 SCU Active Plus S

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Joustava korirakenne, täydellinen päivittäisessä käytössä – Comfort-korit
- Aterintaso vai -kori? Molemmat! Erillisen aterinkorin ansiosta voit itse päättää



EAN: 4002516908753 / Materiaalin numero: 12852670 /
Vanhan materiaalin numero: 21583237NER

Malli	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	3-numeroinen 7 segmentin näyttö
Näytön väri	Valkoinen
Käyttömukavuus	
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Näyttö
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,2
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,30
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	258
Äänitasoluokka	B
EcoPower-tekniikka	•
Todistustesti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuohjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
Ylimääräinen aterinkori	•
FlexCare-kupitteline	1
Korivarustus	Comfort

G 5832 SCU Active Plus S

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



EAN: 4002516908753 / Materiaalin numero: 12852670 /

Vanhan materiaalin numero: 21583237NER

Täyttömäärä astiastoja 14

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Lapsilukko

•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm 600

Sijoitusaukon maksimileveys, mm 600

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 805

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 870

Sijoitusaukon syvyys, mm 570

Laitteen leveys, mm 598

Laitteen korkeus, mm 805

Laitteen syvyys, mm 570

Syvyys luukku auki, cm 116,5

Nettopaino, kg 45,0

Kokonaisliitäntäteho, kW 2,00

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Jännitteen taajuus 50

Tulovesiletkun pituus, cm 1,50

Poistoletkun pituus, cm 1,50

Liitäntäjohdon pituus, m 1,70

Vakiovarusteet


Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)
alennettuun hintaan

•

G 5832 SCU Active Plus S

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)