

## G 5873 SCVi Active Plus E

Täysintegroitavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Mukava päivittäisessä käytössä, erinomaiset pesutulokset – ExtraComfort-korit
- Säästä jopa 50 % energiaa Mielen kuumavesiliitännällä



EAN: 4002516908937 / Materiaalin numero: 12852830 /  
Vanhan materiaalin numero: 21587362NER

| Malli                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Täysintegroitava astianpesukone                            | •                               |
| 60 cm astianpesukone                                       | •                               |
| Muotoilu                                                   |                                 |
| Ohjauspaneelin väri                                        | Ruostumaton teräs.              |
| Ohjauspaneelin tyyppi                                      | täysintegroitu ohjaustaulu      |
| Ohjaus                                                     | Ohjelman valintapainike         |
| Näyttö                                                     | 3-numeroinen 7 segmentin näyttö |
| Näytön väri                                                | Valkoinen                       |
| Käyttömukavuus                                             |                                 |
| Luukunsuljin                                               | AutoClose                       |
| Jäljellä olevan ajan näyttö                                | •                               |
| Ajastin enintään 24 h                                      | •                               |
| Toiminnan merkkivalo                                       | akustinen                       |
| Tehokkuus ja kestävyys                                     |                                 |
| Energiatehokkuusluokka (A–G)                               | A                               |
| Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l                       | 6,0                             |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa | 8,2                             |
| Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh                          | 0,54                            |
| Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh  | 54                              |
| ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä       | 0,30                            |
| ECO-ohjelman kesto, minuuttia                              | 258                             |
| Äänitasoluokka                                             | B                               |
| EcoPower-tekniikka                                         | •                               |
| Todistustesti hygieenistä                                  | •                               |
| Lämminvesiliitäntä                                         | •                               |
| Vajaatäyttö                                                | •                               |
| Pesutuloksen laatu                                         |                                 |
| Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone                   | •                               |
| AutoOpen-kuivaus                                           | •                               |
| BrilliantGlassCare                                         | •                               |
| Pesuohjelmat                                               |                                 |
| QuickPowerWash                                             | •                               |
| ECO                                                        | •                               |
| Automatic                                                  | •                               |
| Teho 75 °C                                                 | •                               |
| Hellävarainen                                              | •                               |
| Astianpesun ohjelmavaihtoehdot                             |                                 |
| Pika                                                       | •                               |
| Erittäin puhdas                                            | •                               |
| Erittäin kuiva                                             | •                               |
| Korivarustus                                               |                                 |
| Ruokailuvälineiden sijoittelu                              | 3D MultiFlex -taso              |
| FlexCare-lasipidike                                        | 2                               |
| FlexCare-kuppiteline                                       | 1                               |

## G 5873 SCVi Active Plus E

Täysintegroitavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



EAN: 4002516908937 / Materiaalin numero: 12852830 /


Vanhan materiaalin numero: 21587362NER

|                                                                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Korivarustus                                                                                                              | ExtraComfort P |
| Täyttömäärä astiastoja                                                                                                    | 14             |
| <b>Turvallisuus</b>                                                                                                       |                |
| Waterproof-vesiturvajärjestelmä                                                                                           | •              |
| <b>Tekniset tiedot</b>                                                                                                    |                |
| Sijoitusaukon minimileveys, mm                                                                                            | 600            |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm                                                                                           | 600            |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm                                                                                           | 805            |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm                                                                                          | 870            |
| Sijoitusaukon syvyys, mm                                                                                                  | 550            |
| Laitteen leveys, mm                                                                                                       | 598            |
| Laitteen korkeus, mm                                                                                                      | 805            |
| Laitteen syvyys, mm                                                                                                       | 550            |
| Syvyys luukku auki, cm                                                                                                    | 116,5          |
| Nettopaino, kg                                                                                                            | 44,0           |
| Kokonaisliitäntäteho, kW                                                                                                  | 2,00           |
| Jännite, V                                                                                                                | 230            |
| Sulakekoko, A                                                                                                             | 10             |
| Vaiheiden määrä                                                                                                           | 1              |
| Jännitteen taajuus                                                                                                        | 50             |
| Tulovesiletkun pituus, cm                                                                                                 | 1,50           |
| Poistoletkun pituus, cm                                                                                                   | 1,50           |
| Liitäntäjohdon pituus, m                                                                                                  | 1,70           |
| Etupaneelin minimipaino, kg                                                                                               | 4,0            |
| Etupaneelin maksimipaino, kg                                                                                              | 11,0           |
| [huolto voi jälkiasentaa minimiin]                                                                                        | 8,0            |
| [huolto voi jälkiasentaa maksimiin]                                                                                       | 16,0           |
| <b>Vakiovarusteet</b>                                                                                                     |                |
| Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus) alennettuun hintaan | •              |

## G 5873 SCVi Active Plus E

Täysintegroitavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)