

G 7040 SCU AutoDos

Vapaasti sijoitettavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Enemmän tietoa nykyaikaisella kodinkoneiden verkotuksella – Miele@home
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose



EAN: 4002516908975 / Materiaalin numero: 12852870 /
Vanhan materiaalin numero: 21704037NER

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska

Malli

Työtason alle asennettava astianpesukone

•

60 cm astianpesukone

•

Muotoilu

Ohjauspaneelin väri

Ruost. teräs / CleanSteel

Ohjauspaneelin tyyppi

Suora ohjaustaulu

Ohjaus

Ohjelman valintapainikkeet

Näyttö

1-rivinen tekstinäyttö

Näytön väri

Valkoinen

MultiLingua

•

Käyttömukavuus

Verkotus Miele@home

•

Autom. annostelu PowerDiskin avulla

•

Jäljellä olevan ajan näyttö

•

Ajastin enintään 24 h

•

Toiminnan merkkivalo

Näyttö

Näytön kielen valinta

•

Tehokkuus ja kestävyys

Energiatohokkuusluokka (A–G)

A

Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l

6,0

Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa

8,4

Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh

0,54

Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh

54

ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä

0,29

ECO-ohjelman kesto, minuuttia

230

Äänitasoluokka

B

Äänitaso, dB(A)

43

EcoFeedback

•

EcoPower-tekniikka

•

Todistettusti hygieenistä

•

Lämminvesiliitäntä

•

Vajaatäyttö

•

Pesutuloksen laatu

Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone

•

AutoOpen-kuivaus

•

SensorDry

•

Aktiivinen kondenssikuivaus

•

BrilliantGlassCare

•

Pesuohtimet

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

ComfortWash 45 °C

•

G 7040 SCU AutoDos

Vapaasti sijoitettavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516908975 / Materiaalin numero: 12852870 /

Vanhan materiaalin numero: 21704037NER

Teho 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
AutoDos	•
BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Lapsilukko	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	570
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	570
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	48,5
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohtoon pituus, m	1,70
Vakiovarusteet	
1 x PowerDisk	•
Etuseteli – 6 x PowerDisk	•


G 7040 SCU AutoDos

Vapaasti sijoitettavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.

G 7040 SCU AutoDos

Vapaasti sijoitettavat astianpesukoneet
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)