

## G 7080 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Enemmän tietoa nykyaikaisella kodinkoneiden verkotuksella – Miele@home
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain ?? vettä
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose



EAN: 4002516909040 / Materiaalin numero: 12852940 /

Vanhan materiaalin numero: 21708062NER

### Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska

### Malli

Täysintegroitava astianpesukone

•

60 cm astianpesukone

•

### Muotoilu

Ohjauspaneelin väri

Ruostumaton teräs.

Ohjauspaneelin tyyppi

täysintegroitu ohjaustaulu

Ohjaus

Ohjelman valintapainikkeet

Näyttö

1-rivinen tekstinäyttö

Näytön väri

Valkoinen

MultiLingua

•

### Käyttömukavuus

Verkotus Miele@homella

•

Autom. annostelu PowerDiskin avulla

•

Jäljellä olevan ajan näyttö

•

Ajastin enintään 24 h

•

Toiminnan merkkivalo

optinen ja akustinen

Näytön kielen valinta

•

### Tehokkuus ja kestävyys

Energiatohokkuusluokka (A–G)

A

Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l

6,0

Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa

8,4

Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh

0,54

Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh

54

ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä

0,29

ECO-ohjelman kesto, minuuttia

230

Äänitasoluokka

B

Äänitaso, dB(A)

43

EcoFeedback

•

EcoPower-tekniikka

•

Todistetusti hygieenistä

•

Lämminvesiliitäntä

•

Vajaatäyttö

•

### Pesutuloksen laatu

Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone

•

AutoOpen-kuivaus

•

SensorDry

•

Aktiivinen kondenssikuivaus

•

BrilliantGlassCare

•

### Pesuohtimet

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

ComfortWash 45 °C

•

## G 7080 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516909040 / Materiaalin numero: 12852940 /

Vanhan materiaalin numero: 21708062NER

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Teho 75 °C                            | •                  |
| PowerWash                             | •                  |
| ComfortWash+ 55 °C                    | •                  |
| Hellävarainen                         | •                  |
| ExtraQuiet 39 dB(A)                   | •                  |
| Koneenhoito                           | •                  |
| Suolan huuhtelu                       | •                  |
| <b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b> |                    |
| AutoDos                               | •                  |
| BottleClean                           | •                  |
| Pika                                  | •                  |
| IntenseZone                           | •                  |
| Erittäin puhdas                       | •                  |
| Erittäin kuiva                        | •                  |
| <b>Korivarustus</b>                   |                    |
| Ruokailuvälineiden sijoittelu         | 3D MultiFlex -taso |
| FlexCare-lasipidike                   | 2                  |
| FlexCare-kuppiteline                  | 1                  |
| Korivarustus                          | ExtraComfort       |
| Täyttömäärä astiastoja                | 14                 |
| MultiClip                             | •                  |
| FlexCare Glass & Bottle               | •                  |
| XL-Assist                             | •                  |
| <b>Turvallisuus</b>                   |                    |
| Waterproof-vesiturvajärjestelmä       | •                  |
| Suodattimen merkkivalo                | •                  |
| <b>Tekniset tiedot</b>                |                    |
| Sijoitusaukon minimileveys, mm        | 600                |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm       | 600                |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm       | 805                |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm      | 870                |
| Sijoitusaukon syvyys, mm              | 550                |
| Laitteen leveys, mm                   | 598                |
| Laitteen korkeus, mm                  | 805                |
| Laitteen syvyys, mm                   | 550                |
| Syvyys luukku auki, cm                | 116,5              |
| Nettopaino, kg                        | 47,0               |
| Kokonaisliitântäteho, kW              | 2,00               |
| Jännite, V                            | 230                |
| Sulakekoko, A                         | 10                 |
| Vaiheiden määrä                       | 1                  |
| Jännitteen taajuus                    | 50                 |
| Tulovesiletkun pituus, cm             | 1,50               |
| Poistoletkun pituus, cm               | 1,50               |
| Liitântäjohtodon pituus, m            | 1,70               |
| Etupaneelin minimipaino, kg           | 4,0                |
| Etupaneelin maksimipaino, kg          | 11,0               |
| [huolto voi jälkiasentaa minimiin]    | 7,0                |

## G 7080 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516909040 / Materiaalin numero: 12852940 /

Vanhan materiaalin numero: 21708062NER

[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]

14,0

### Vakiovarusteet

1 x PowerDisk

•


Etuseteli – 6 x PowerDisk

•

## G 7080 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)