

G 7085 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Enemmän tietoa nykyaikaisella kodinkoneiden verkotuksella – Miele@home
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain ?? vettä
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose



EAN: 4002516909064 / Materiaalin numero: 12852960 /

Vanhan materiaalin numero: 21708562NER

Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska
Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainikkeet
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
SensorDry	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuohjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•

G 7085 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516909064 / Materiaalin numero: 12852960 /

Vanhan materiaalin numero: 21708562NER

ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
AutoDos	•
BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	48,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitântäjohtoon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	12,0

G 7085 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516909064 / Materiaalin numero: 12852960 /
Vanhan materiaalin numero: 21708562NER

Vakiovarusteet


1 x PowerDisk

Etuseteli – 6 x PowerDisk

-
-

G 7085 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)