

ESW 7030

Kahvaton Gourmet-lämpölaatikko, korkeus 32 cm, 90 cm korkeaan sij.aukkoon astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.




- Upeaa nautintoa – matalalämpökypsennys
- Aina oikea lämpötila – neljä toimintatapaa
- Kätevä ja helppo – hipaisuohjaus
- Laatikon avaaminen ei voisi enää helpompaa olla – Push2open
- Aina turvallinen – ajastin automaattisella poiskytkennällä

EAN: 4002516925606 / Materiaalin numero: 12872330 /
Vanhan materiaalin numero: 30703060NER

Toimintatavat	
Kuppien lämmitys	•
Lautasten lämmitys	•
Toimintatavat	
Ruokien lämpimänäpito	•
Matalalämpökypsennys	•
Käyttömukavuus	
Push2open-mekanismi	•
Täysin ulostulevat lämpölaatikon teleskooppikannattimet helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä	•
Ohjauspaneeli, jossa hipaisupainikkeet	•
Ajastustoiminto	•
Sapattiohjelma	•
Turvallisuus	
Viileä etupinta	•
Tekniset tiedot	
Kokonaisliitântäteho, kW	0,70
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohdon pituus, m	2,0
Vakiovarusteet	
Täyttötilaa lisäävä ritalä	1
Rakennetyyppi ja design	
Gourmet-lämpölaatikko	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Laitteen väri	Helmiäisbeige
Mukavuustekijät	
Astioiden lämmitys	•
Ruokien lämpimänäpito	•
Täydellinen paistotulos matalalämpökypsennyksellä	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Symbolein merkityt valitsimet	•
Ohjelmoitava lopetus	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20

ESW 7030

Kahvaton Gourmet-lämpölaatikko, korkeus 32 cm, 90 cm korkeaan sij.aukkoon astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.



EAN: 4002516925606 / Materiaalin numero: 12872330 /
Vanhan materiaalin numero: 30703060NER

Helppohoitaisuus

Suora ohjauspaneeli

•

Turvallisuus

Liukuestematto

•

Virran turvakatkaisu

•

Lisävarustelaatikko

Kapasiteetti

12 hlö astiasto

Tekniset tiedot

Lämpötilat, minimi, °C

40

Lämpötilat, maksimi, °C

85

Laitteen korkeus, mm

317

Laitteen syvyys, mm

570

Sisätilan käyttökorkuus, mm

230

Laitteen leveys, mm

595


Vakiovarusteet

Liukuestematto


1

ESW 7030


Kahvaton Gourmet-lämpölaatikko, korkeus 32 cm, 90 cm korkeaan sij.aukkoon astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.




ESW7030, installation drawings



ESW7030, installation drawings



ESW7030 installation drawings



ESW7030, installation drawings