

DGC 7440 HC Pro Kompakti yhdistelmähöyryuuni



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Täydelliset tulokset – DualSteam-tekniikka
- Rapea kuori, mehukas sisus – yhdistelmäkypsennys
- Mukava käyttö – vesisäiliö automaattipaneelin takana
- Helppo puhdistaa – HydroClean ja ruostumaton teräksinen uunitila



EAN: 4002516924043 / Materiaalin numero: 12872460 /
Vanhan materiaalin numero: 23744002NER

Rakennetyyppi ja design	
Yhdistelmähöyryuuni	•
VitroLine	•
Laitteen väri	Helmiäisbeige
Mukavuustekijät	
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoisen höyrynkehitin	•
Kosteudentunnistin	•
Yksilöllinen kosteudensäätö yhdistelmäkypsennyksessä	•
Menukypsennys ilman makujen sekoittumista	•
Mix&Match	•
Automaattiohjelmat, joiden asetuksia voi muuttaa omien mieltymysten mukaisiksi	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Kiertoilma plus	•
Ylä-/alalämpö	•
Höyrykypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys + kiertoilma plus	•
Yhdistelmäkypsennys + ylä-/alalämpö	•
Yhdistelmäkypsennys + grilli laaja	•
Sous-vide	•
Tehopaisto	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•
Grilli pieni	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Erikoisleivonnaiset	•
Eko kiertoilma	•
Eco-höyrykypsennys	•
Sulatus	•
Paisto kosteutustoiminnolla	•
Kuumennus	•
Lautasten lämmitys	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Moottoroitu ohjauspaneeli ja SoftClose-mekanismi	•

DGC 7440 HC Pro Kompakti yhdistelmähöyryuuni



EAN: 4002516924043 / Materiaalin numero: 12872460 /
Vanhan materiaalin numero: 23744002NER

Määrästä riippumaton kypsennys	•
Höyrykypsennys jopa 3 tasolla samanaikaisesti	•
Automaattinen Menu-kypsennys	•
Höyrynvähennys kypsennyksen lopussa	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Sapattiohjelma	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitoisuus	
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa struktuuripinta	•
Saranoitu grillivastus	•
Ulkoinen höyrynsäiliö	•
HydroClean	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Huuhtelu-ohjelma	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Pellinkannattimien pikalukitus	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
DualSteam	•
Höyrynsäiliön teho, kW	3,30
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	1,4
Raikasvesisäiliö moottoroidun ohjauspaneelin takana	•
Irrotettava tiivistyneen veden säiliö moottoroidun SoftClose-ohjauspaneelin takana	•
Vedenpoistosihdi	•
Turvallisuus	
Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•


DGC 7440 HC Pro
Kompakti yhdistelmähöyryuuni




EAN: 4002516924043 / Materiaalin numero: 12872460 /
Vanhan materiaalin numero: 23744002NER

Höyrynjäähdytysjärjestelmä	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	47
Kannatintasojen määrä	3
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 456 x 569
Kannatintasot	•
Luukun käsisyys	alla
Univalo	BrilliantLight
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	230
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	40
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	455,5
Laitteen syvyys, mm	568,5
Paino, kg	40,1
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,40
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântä johdon pituus, m	2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritalä HBRR 71	1
Irrutettavat pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itetty teräksiset kypsennysastiat	1
Reiättömät teräksiset kypsennysastiat	1
HydroClean-puhdistusaine	1
Kalkinpoistotabletit	2
Näytön kielvaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ?


DGC 7440 HC Pro Kompakti yhdistelmähöryuuni




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings