

PWM 927 [SD DV DD ST]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (suora)

näytteenottohana – vapaasti ohjelmoitava. Täyttömäärä 27 kg.



- Kennorummun tilavuus 240 l, enimmäistäyttömäärä 27.0 kg
- Kuluttaa 19 % vähemmän vettä ja 40 % vähemmän energiaa*
- BoostSpin lyhentää kuivausaikaa
- Kätevä käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro Plus
- Verkotus – LAN ja WiFi

* Aiempaan malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.

EAN: 4002516927792 / Materiaalin numero: 12886780 /

Vanhan materiaalin numero: 51927012EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	27,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	27,0
Rummun tilavuus, l	240
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käsisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0 ruostumatonta terästä	•
Sovellus	
Sopii hotelleihin ja ravintoloihin	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistatusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	6,70
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,20
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	6,70
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,05
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	181,8
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	301,7
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	5,38
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	6,07
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	51
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	180,9

PWM 927 [SD DV DD ST]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (suora)

näytteenottohana – vapaasti ohjelmoitava. Täyttömäärä 27 kg.



EAN: 4002516927792 / Materiaalin numero: 12886780 /

Vanhan materiaalin numero: 51927012EU

Vedenkulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	301,8
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kW	1,35
Energiankulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	2,34
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	45
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	175,4
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä	3,16
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	36
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	163,3
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä	0,57
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	33
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kylmävesiliitännällä	50
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kuumavesiliitännällä	46
Jäänköskosteus kylmähuuhtelulla, %	46
Jäänköskosteus lämminhuuhtelulla, %	40
Jäänköskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	11
Linkousnopeus, kierr./min	1100
g-kerroin	541
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro Plus
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Asiakaskohtainen etukäteiskonfigurointi mahdollista	•
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Kieli on helppo valita milloin tahansa	•
Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat ammattipesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat yliopistoille, päiväkodeille ja kouluille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat leirintäalueille	•
Ohjelmat urheiluseuroille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•

PWM 927 [SD DV DD ST]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (suora)

näytteenottohana – vapaasti ohjelmoitava. Täyttömäärä 27 kg.

EAN: 4002516927792 / Materiaalin numero: 12886780 /

Vanhan materiaalin numero: 51927012EU

Annostelu	
Pesuainekotelo	4 lokeroa
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Suora höyry
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Höyrylämmitysteho, kW	40,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	6,10
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 60HZ
Kokonaisliitäntäteho, kW	6,10
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Höyryliitäntä	
NEMA-pistotulppa: Twist Lock L6-30	1 x 3/4"
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1646
Ulkomitat, leveys, mm	1090
Ulkomitat, syvyys, mm	1226
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1793
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1365
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1425
Nettopaino, kg	643,0
Bruttopaino, kg	700
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	8993
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	73 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	4,70
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinojen käsittely	•
Epätasapainon valvonta	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfiointihuuhtelu	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Lämpötilan valvonta	•
Näytteenottohana	•
Määräautomaattiikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Punnitusjalusta (valinnainen)	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikehysten avulla	•

PWM 927 [SD DV DD ST]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (suora)

näytteenottohana – vapaasti ohjelmoitava. Täyttömäärä 27 kg.



EAN: 4002516927792 / Materiaalin numero: 12886780 /

Vanhan materiaalin numero: 51927012EU

Tehokas linkous	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•
LAN	•
WiFi	•
KytKentärasia	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	19
Kypäriä [määrä]	6
Haalarit [määrä]	4
Päälystakit [määrä]	6
Kemikaalisuojapuvut [määrä]	3
Synteettiset peitot [määrä]	3
Synteettiset tyyny [määrä]	6
Untuvapeitot [määrä]	3
Untuvatyynt [määrä]	6
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	620
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	142
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	123
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	225
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	159
Hevosten kesäloimet [määrä]	4
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•