

PWM 935 [EL DV DD WP]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

punnitusjalusta – vapaasti ohjelmoitava. Täyttömäärä 35 kg.



- Kennorummun tilavuus 320 l, enimmäistäyttömäärä 35.0 kg
- Kuluttaa 19 % vähemmän vettä ja 40 % vähemmän energiaa*
- BoostSpin lyhentää kuivausaikaa
- Kätevä käyttöä värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro Plus
- Verkotus – LAN ja WiFi

* Aiempaan malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.

EAN: 4002516927839 / Materiaalin numero: 12886820 /

Vanhan materiaalin numero: 51935011EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	35,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	35,0
Rummun tilavuus, l	320
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käsisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0 ruostumatonta terästä	•
Sovellus	
Sopii hotelleihin ja ravintoloihin	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistatusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, l/kg	7,50
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, kWh/kg	0,22
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, l/kg	7,50
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, kWh/kg	0,06
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	262,5
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	422,3
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	7,60
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	7,95
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	61
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	261,6

PWM 935 [EL DV DD WP]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

punnitusjalusta – vapaasti ohjelmoitava. Täyttömäärä 35 kg.



EAN: 4002516927839 / Materiaalin numero: 12886820 /

Vanhan materiaalin numero: 51935011EU

Vedenkulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	427,3
---	-------

Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kW	2,16
--	------

Energiankulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	2,95
--	------

Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
--	----

Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	242,0
---	-------

Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä	5,30
---	------

Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	41
---	----

Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	243,6
---	-------

Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä	0,76
---	------

Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	37
---	----

Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kylmävesiliitännällä	59
--	----

Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kuumavesiliitännällä	49
--	----

Jäänöskosteus kylmähuuhtelulla, %	51
-----------------------------------	----

Jäänöskosteus lämminhuuhtelulla, %	44
------------------------------------	----

Jäänöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	14
---	----

Linkousnopeus, kierr./min	1060
---------------------------	------

g-kerroin	502
-----------	-----

Testatut käyttötunnit	30000
-----------------------	-------

Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro Plus
-------------------	------------------

Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
----------------	-----------------------

Asiakaskohtainen etukäteiskonfigurointi mahdollista	•
---	---

Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
------------------	-----------------------

Jäljellä olevan ajan näyttö	•
-----------------------------	---

Ohjelmavaiheen osoitin	•
------------------------	---

Valittavissa olevat näytön kielet	•
-----------------------------------	---

Kieli on helppo valita milloin tahansa	•
--	---

Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua	•
---	---

Vakio-/kohderyhmäohjelmat

Perusohjelmat	•
---------------	---

Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
--	---

Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
------------------------------------	---

Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
------------------------------	---

Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
-----------------------------------	---

Ohjelmat ammattipesuloille	•
----------------------------	---

Ohjelmat pienyrityksille	•
--------------------------	---

Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
--	---

Ohjelmat hevostalleille	•
-------------------------	---

Ohjelmat yliopistoille, päiväkodeille ja kouluille	•
--	---

Ohjelmat sairaaloille	•
-----------------------	---

Ohjelmat leirintäalueille	•
---------------------------	---

Ohjelmat urheiluseuroille	•
---------------------------	---

Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•
--	---

PWM 935 [EL DV DD WP]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

punnitusjalusta – vapaasti ohjelmoitava. Täyttömäärä 35 kg.

EAN: 4002516927839 / Materiaalin numero: 12886820 /

Vanhan materiaalin numero: 51935011EU

Annostelu	
Pesuainekotelo	4 lokeroa
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	30,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	31,60
Sulakekoko, A	63
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 60HZ
Lämmitysteho, kW	30,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	31,60
Sulakekoko, A	63
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1708
Ulkomitat, leveys, mm	1090
Ulkomitat, syvyys, mm	1275
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1855
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1365
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1425
Nettopaino, kg	680,0
Bruttopaino, kg	737
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	9715
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	71 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	6,10
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinujen käsittely	•
Epätasapainon valvonta	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfiointihuuhtelu	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Lämpötilan valvonta	•
Määräautomaatti+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Punnitusjalusta	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikehysten avulla	•
Tehokas linkous	•
Hätäpysäytyskytkin	•

PWM 935 [EL DV DD WP]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

punnitusjalusta – vapaasti ohjelmoitava. Täyttömäärä 35 kg.



EAN: 4002516927839 / Materiaalin numero: 12886820 /

Vanhan materiaalin numero: 51935011EU

Yleiskäyttöiset lisävarusteet

•

Liitännävaihtoehdot

Maksujärjestelmä (valinnainen)

•

Optinen liitäntä huoltoa varten

•

Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)

•

Veden talteenotto (valinnainen)

•

LAN

•

WiFi

•

Kytkenärasia

•

Suorituskyky

Hengityssuojaimet [määrä]

26

Kypäriä [määrä]

10

Haalarit [määrä]

6

Päälystakit [määrä]

9

Kemikaalisuojapuvut [määrä]

4

Synteettiset peitot [määrä]

4

Synteettiset tyynyt [määrä]

8

Untuvapeitot [määrä]

4

Untuvatyynt [määrä]

8

Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]

800

Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]

184

Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]

159

Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]

292

Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]

206

Hevosten kesäloimet [määrä]

5

Vaat.muk.,ertif.,symbolit

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

Suojausluokka IPX4

•

WEEE

•

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•