

## PWM 935 [SI DV DD]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (epäsuora)

– vapaasti ohjelmoitava. Täyttömäärä 35 kg.



- Kennorummun tilavuus 320 l, enimmäistäyttömäärä 35.0 kg
- Kuluttaa 19 % vähemmän vettä ja 40 % vähemmän energiaa\*
- BoostSpin lyhentää kuivausaikaa
- Kätevä käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro Plus
- Verkotus – LAN ja WiFi

\* Aiemman malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.

EAN: 4002516927853 / Materiaalin numero: 12886840 /  
Vanhan materiaalin numero: 51935010EU

### Rakennetyyppi ja design

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Rakennetyyppi                                   | Edestä täytettävä |
| Valikoima                                       | Performance Plus  |
| Etuosa                                          | Ruostumaton teräs |
| Ohjauspaneelin väri                             | Ruostumaton teräs |
| Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg        | 35,0              |
| Täyttösuhde                                     | 1:9               |
| Täyttömäärä, kg                                 | 35,0              |
| Rummun tilavuus, l                              | 320               |
| Luukku [Ø], mm                                  | 415               |
| Luukun avautumiskulma, astetta                  | 180               |
| Luukun käsisyys                                 | oikea             |
| Automaattinen luukun lukitus                    | •                 |
| Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin      | •                 |
| Patentoitu kennorumpu 2.0 ruostumatonta terästä | •                 |

### Sovellus

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Sopii hotelleihin ja ravintoloihin                       | • |
| Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin                          | • |
| Sopii kiinteistöhuoltoon                                 | • |
| Sopii kemiallisiin pesuloihin                            | • |
| Sopii ammattipesuloihin                                  | • |
| Sopii pienyrityksille                                    | • |
| Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille                | • |
| Sopii hevostalleille                                     | • |
| Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin          | • |
| Sopii sairaaloihin                                       | • |
| Sopii leirintäalueille                                   | • |
| Sopii urheiluseuroille                                   | • |
| Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin | • |
| Sopii petrokemian alalle                                 | • |
| Sopii elintarvikealalle                                  | • |
| Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön                  | • |
| Sopii hoivakotikäyttöön                                  | • |

### Suorituskykytiedot

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tuhoaa virukset testatusti                                             | •     |
| Todistatusti hygieenistä                                               | •     |
| Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännä, l/kg                           | 6,80  |
| Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännä, kWh/kg                      | 0,18  |
| Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännä, l/kg                          | 6,50  |
| Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännä, kWh/kg                     | 0,05  |
| Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l                                   | 238,6 |
| Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l      | 392,5 |
| Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh                              | 6,34  |
| Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh | 7,20  |
| Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min                                 | 54    |
| Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l                                   | 226,5 |

## PWM 935 [SI DV DD]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (epäsuora)

– vapaasti ohjelmoitava. Täyttömäärä 35 kg.



EAN: 4002516927853 / Materiaalin numero: 12886840 /

Vanhan materiaalin numero: 51935010EU

|                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vedenkulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l          | 404,2                 |
| Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kW                                   | 1,75                  |
| Energiankulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh     | 2,61                  |
| Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min                           | 47                    |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l                        | 224,4                 |
| Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä                        | 4,18                  |
| Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min                      | 38                    |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l                        | 217,4                 |
| Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä                        | 0,67                  |
| Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min            | 35                    |
| Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kylmävesiliitännällä | 54                    |
| Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kuumavesiliitännällä | 51                    |
| Jäänköskosteus kylmähuuhtelulla, %                                         | 50                    |
| Jäänköskosteus lämminhuuhtelulla, %                                        | 43                    |
| Jäänköskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %                           | 12                    |
| Linkousnopeus, kierr./min                                                  | 1060                  |
| g-kerroin                                                                  | 502                   |
| Testatut käyttötunnit                                                      | 30000                 |
| <b>Ohjaus</b>                                                              |                       |
| Ohjausjärjestelmä                                                          | M Touch Pro Plus      |
| Ohjelmoitavuus                                                             | Vapaasti ohjelmoitava |
| Asiakaskohtainen etukäteiskonfigurointi mahdollista                        | •                     |
| Pisin ajastus, h                                                           | Vapaasti valittavissa |
| Jäljellä olevan ajan näyttö                                                | •                     |
| Ohjelmavaiheen osoitin                                                     | •                     |
| Valittavissa olevat näytön kielet                                          | •                     |
| Kieli on helppo valita milloin tahansa                                     | •                     |
| Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua                            | •                     |
| <b>Vakio-/kohderyhmäohjelmat</b>                                           |                       |
| Perusohjelmat                                                              | •                     |
| Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle                                   | •                     |
| Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille                                         | •                     |
| Ohjelmat kiinteistöhuollolle                                               | •                     |
| Ohjelmat kemiallisille pesuloille                                          | •                     |
| Ohjelmat ammattipesuloille                                                 | •                     |
| Ohjelmat pienyrityksille                                                   | •                     |
| Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille                               | •                     |
| Ohjelmat hevostalleille                                                    | •                     |
| Ohjelmat yliopistoille, päiväkodeille ja kouluille                         | •                     |
| Ohjelmat sairaaloille                                                      | •                     |
| Ohjelmat leirintäalueille                                                  | •                     |
| Ohjelmat urheiluseuroille                                                  | •                     |
| Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille               | •                     |

PWM 935 [SI DV DD]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (epäsuora)

– vapaasti ohjelmoitava. Täyttömäärä 35 kg.

EAN: 4002516927853 / Materiaalin numero: 12886840 /

Vanhan materiaalin numero: 51935010EU

| Annostelu                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Pesuainekotelo                                                           | 4 lokeroa             |
| Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä] | 12                    |
| Tyhjän säiliön tunnistin                                                 | •                     |
| Vakiosähköliitäntä                                                       |                       |
| Lämmitystapa                                                             | Epäsuora höyry        |
| Sähköliitäntä                                                            | 3N AC 400V 50HZ       |
| Höyrylämmitysteho, kW                                                    | 50,00                 |
| Kokonaisliitäntäteho, kW                                                 | 6,10                  |
| Sulakekoko, A                                                            | 16                    |
| Mahd. jännitevaihtoehto 1                                                |                       |
| Sähköliitäntä                                                            | 3N AC 400V 60HZ       |
| Kokonaisliitäntäteho, kW                                                 | 6,10                  |
| Sulakekoko, A                                                            | 16                    |
| Vesiliitäntä/vedenpoisto                                                 |                       |
| Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]                                      | 2 x 1/2", 3/4" liitin |
| Tyhjennysventtiili                                                       | DN 70                 |
| Mitat ja paino                                                           |                       |
| Ulkomitat, korkeus, mm                                                   | 1646                  |
| Ulkomitat, leveys, mm                                                    | 1090                  |
| Ulkomitat, syvyys, mm                                                    | 1275                  |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm                                             | 1793                  |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm                                              | 1365                  |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm                                              | 1425                  |
| Nettopaino, kg                                                           | 658,0                 |
| Bruttopaino, kg                                                          | 715                   |
| Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N                                 | 9458                  |
| Päästötiedot                                                             |                       |
| Äänenpainetaso työskentelypaikalla                                       | 71 dB(A) re 20 µPa    |
| Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h                                         | 6,10                  |
| Ominaisuudet                                                             |                       |
| Patentoitu esilinkous                                                    | •                     |
| Siivousliinojen käsittely                                                | •                     |
| Epätasapainon valvonta                                                   | •                     |
| 3-ulotteinen epätasapainon valvonta                                      | •                     |
| Desinfiointihuuhtelu                                                     | •                     |
| Tehokkaat rummun olakkeet                                                | •                     |
| EcoSpeed                                                                 | •                     |
| BoostSpin                                                                | •                     |
| Lämpötilan valvonta                                                      | •                     |
| Määräautomaattiikka+                                                     | •                     |
| Tilavuusvirtamittari (valinnainen)                                       | •                     |
| Punnitusjalusta (valinnainen)                                            | •                     |
| AddLoad                                                                  | •                     |
| Ohjelmavalinta värikehysten avulla                                       | •                     |
| Tehokas linkous                                                          | •                     |
| Hätäpysäytyskytkin                                                       | •                     |
| Yleiskäyttöiset lisävarusteet                                            | •                     |

PWM 935 [SI DV DD]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (epäsuora)

– vapaasti ohjelmoitava. Täyttömäärä 35 kg.



EAN: 4002516927853 / Materiaalin numero: 12886840 /

Vanhan materiaalin numero: 51935010EU

#### Liitäntävaihtoehdot

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Maksujärjestelmä (valinnainen)                        | • |
| Optinen liitäntä huoltoa varten                       | • |
| Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste) | • |
| Veden talteenotto (valinnainen)                       | • |
| LAN                                                   | • |
| WiFi                                                  | • |
| KytKentärasia                                         | • |

#### Suorituskyky

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Hengityssuojaimet [määrä]              | 26  |
| Kypäriä [määrä]                        | 10  |
| Haalarit [määrä]                       | 6   |
| Päällystakit [määrä]                   | 9   |
| Kemikaalisuojapuvut [määrä]            | 4   |
| Synteettiset peitot [määrä]            | 4   |
| Synteettiset tyyny [määrä]             | 8   |
| Untuvapeitot [määrä]                   | 4   |
| Untuvatyyny [määrä]                    | 8   |
| Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]          | 800 |
| Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]   | 184 |
| Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]   | 159 |
| Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä] | 292 |
| Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä] | 206 |
| Hevosten kesäloimet [määrä]            | 5   |

#### Vaat.muk.,ertif.,symbolit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| CE                                  | • |
| VDE-EMC                             | • |
| VDE                                 | • |
| Suojausluokka IPX4                  | • |
| WEEE                                | • |
| Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen | • |