

## Triflex HX3

Akkukäyttöiset pölynimurit

suuri imuteho | imurointi-aika jopa 70 min | lattiapinnan tunnistus | HEPA-suodatin | 3-in-1-malli



- Pölynpoistokyky >99,99%\* – perusteelliseen ja hygieeniseen syväpuhdistukseen
- Boost-tila: erittäin likaisten alueiden nopeaan imurointiin
- Imurointi-aika: jopa 70 minuuttia\*\* ladattavalla VARTA-litiumioniakulla.
- Patentoitu\*\*\* 3-in-1-muotoilu, pysyy itsenäisesti pystyssä
- HEPA-suodatin: 99,999%:n\*\*\*\* poistoilman suodatus takaa puhtaan huoneilman
- FloorDetect: automaattinen lattiapinnan tunnistus ja tehon säätö
- BrilliantLight: erityisen kirkas LED-valaisin auttaa pölyn havaitsemisessa
- Näyttö: näyttää jäljellä olevan imurointi-aajan ja tärkeät tiedot, jotta voit nauttia imuroinnista ilman stressiä
- Twist2open: pölysäiliön hygieeniseen ja helppoon tyhjennykseen
- Miele & Cie. KG:n huolella Saksassa kehittämä ja valmistama

\* Kun pölyä imetään kovilta lattiailta, joissa on uria, imurimme saavuttaa > 100%:n pölynpoistokyvyn tehotasolla H1, standardin IEC 62885-4:2024 mukaisesti mitattuna

\*\* Kun käytetään tehotasoa MIN ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta

\*\*\* Patenti: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999% IEC 62885-4:2020:n mukaisesti / HEPA EN 1822-1:2019:n mukaisesti

EAN: 4002516925668 / Materiaalin numero: 12887840 /

Vanhan materiaalin numero: 41WDLO31EU1

<b>Yleiset tiedot</b>	
Mallitunniste	Triflex HX3
Valmistajan materiaalinumero	12887840
EAN-numero	4002516925668
<b>Rakennetyyppi</b>	
Johdottomat varsipölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX3
Moottorityyppi	Digital Efficiency Motor
Tuotetyyppi	SWDLO
<b>Laiteen tyyppi ja rakenne</b>	
Väri	brilliant-valkoinen
<b>Puhdistus</b>	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 430 mattosuulake	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Vaihdeettava Li-ioniakku	•
3in1	•
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
ComfortClean	•
Poistoilman-suodatin	HEPA Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,3
<b>Tekniset tiedot</b>	
Akkutyyppe	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänivoimakkuus, dB	74,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1297
Syvyys, mm	280
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointi-aika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	70
Imurointi-aika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	38
Imurointi-aika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	15
Imurointi-alue, m <sup>2</sup>	160
Latausaika, min	240
<b>Vakiovarusteet</b>	
Moottoroitu Multi Floor XXL -lattia/mattosuulake	•
Puhdistustyökalu	Ei
Seinäteline	•
Virtalähde	•