

Triflex HX3 Hardfloor

Akkukäyttöiset pölynimurit

suuri imuteho | imurointi-aika jopa 70 min | lattiapinnan tunnistus | HEPA | harjatela koviille lattiatpinnoille



- Pölynpoistokyky >99,99%* – perusteelliseen ja hygieeniseen syväpuhdistukseen
- Boost-tila: erittäin likaisten alueiden nopeaan imurointiin
- Imurointi-aika: jopa 70 minuuttia** ladattavalla VARTA-litiumioniakulla.
- Patentoitu*** 3-in-1-muotoilu, pysyy itsenäisesti pystyssä
- HEPA-suodatin: 99,999%:n**** poistoilman suodatus takaa puhtaan huoneilman
- FloorDetect: automaattinen lattiapinnan tunnistus ja tehon säätö
- BrilliantLight: erityisen kirkas LED-valaisin auttaa pölyn havaitsemisessa
- Näyttö: näyttää jäljellä olevan imurointiajan ja tärkeät tiedot, jotta voit nauttia imuroinnista ilman stressiä
- Twist2open: pölysäiliön hygieeniseen ja helppoon tyhjennykseen
- Miele & Cie. KG:n huolella Saksassa kehittämä ja valmistama
- Hardfloor Care Tool: pehmeä tela entistä hiljaisempaan ja hellävaraisempaan kovien lattioiden imurointiin

* Kun pölyä imetään kovilta latioilta, joissa on uria, imurimme saavuttaa > 100%:n pölynpoistokyvyn tehotasolla HI, standardin IEC 62885-4:2024 mukaisesti mitattuna

** Kun käytetään tehotasoa MIN ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta

*** Patenti: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% IEC 62885-4:2020:n mukaisesti / HEPA EN 1822-1:2019:n mukaisesti

EAN: 4002516925682 / Materiaalin numero: 12887860 /

Vanhan materiaalin numero: 41WDLO33EU1

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	Triflex HX3 Hardfloor
Valmistajan materiaalinumero	12887860
EAN-numero	4002516925682
Rakennetyyppi	
Johdottomat varspölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX3
Moottorityyppi	Digital Efficiency Motor
Tuotetyyppi	SWDLO
Laiteen tyyppi ja rakenne	
Väri	Casa-harmaa
Puhdistus	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 435 mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Käyttömukavuus	
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Vaihdeettava Li-ioniakku	•
3in1	•
Suodatinjärjestelmä	
ComfortClean	•
Poistoilmansuodatin	HEPA Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,5
Tekniset tiedot	
Akkutyyppe	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äännoimakkuus, dB	74,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1297
Syvyys, mm	280
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointi-aika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	70
Imurointi-aika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	38
Imurointi-aika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	15
Imurointialue, m ²	160
Latausaika, min	240
Vakiovarusteet	
Moottoroitu Multi Floor XXL -lattia/mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Puhdistustyökalu	Ei
Seinäteline	•
Virtalähde	•
Pehmeä Hardfloor Care -tela	•