

Triflex HX3 Plus Aqua
 Akkukäyttöiset pölynimurit
 suuri imuteho | imurointi-aika jopa 140 min | lattiapinnan tunnistus | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: syväpuhdistus ja 360°-valaisin, jotta näet kuinka puhdasta jälkeä imuri tekee
- Pölynpoistokyky >99,99%* – perusteelliseen ja hygieeniseen syväpuhdistukseen
- Boost-tila: erittäin likaisten alueiden nopeaan imurointiin
- Imurointi-aika: jopa 140 minuuttia** ladattavalla VARTA-litiumioniakulla.
- Patentoitu*** 3-in-1-muotoilu, pysyy itsenäisesti pystyssä
- HEPA-suodatin: 99,999%:n**** poistoilman suodatus takaa puhtaan huoneilman
- FloorDetect: automaattinen lattiapinnan tunnistus ja tehon säätö
- BrilliantLight: erityisen kirkas LED-valaisin auttaa pölyn havaitsemisessa
- Näyttö: näyttää jäljellä olevan imurointi-aajan ja tärkeät tiedot, jotta voit nauttia imuroinnista ilman stressiä
- Twist2open: pölysäiliön hygieeniseen ja helppoon tyhjennykseen
- Miele & Cie. KG:n huolella Saksassa kehittämä ja valmistama
- Premium-setti: sisältää Hardfloor Care Tool -varusteen ja toisen akun

* Kun pölyä imetään kovilta lattioida, joissa on uria, imurimme saavuttaa > 100%:n pölynpoistokyvyn tehotasolla H1, standardin IEC 62885-4:2024 mukaisesti mitattuna

** Kun käytetään tehotasoa MIN ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta ja käytössä on 2 ladattavaa akkua

*** Patenti: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% IEC 62885-4:2020:n mukaisesti / HEPA EN 1822-1:2019:n mukaisesti

EAN: 4002516928614 / Materiaalin numero: 12887890 /
 Vanhan materiaalin numero: 41WDLO36EU1

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	Triflex HX3 Plus Aqua
Valmistajan materiaalinumero	12887890
EAN-numero	4002516928614
Rakennetyyppi	
Johdottomat varspölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX3
Moottorityyppi	Digital Efficiency Motor
Tuotetyyppi	SWDLO
Laitteen tyyppi ja rakenne	
Väri	Obsidian-musta
Puhdistus	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 435 mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Käyttömukavuus	
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Vaihdeettava Li-ioniakku	•
3in1	•
Suodatinjärjestelmä	
ComfortClean	•
Poistoilman-suodatin	HEPA Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,5
Tekniset tiedot	
Akkutyyppe	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	74,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1297
Syvyys, mm	280
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointi-aika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	2 x 70
Imurointi-aika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	2 x 38
Imurointi-aika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	2 x 15
Imurointialue, m ²	2 x 160
Latausaika, min	240
Vakiovarusteet	
Moottoroitu Multi Floor XXL -lattia/mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Puhdistustyökalu	Ei
Seinäteline	•
Virtalähde	•
Lisäakku	•
Pehmeä Hardfloor Care -tela	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2

Triflex HX3 Plus Aqua

Akkukäyttöiset pölynimurit

suuri imuteho | imurointi-aika jopa 140 min | lattiapinnan tunnistus | HEPA | AquaTwister



EAN: 4002516928614 / Materiaalin numero: 12887890 /

Vanhan materiaalin numero: 41WDL036EU1

Yleispesuaine (ml)

500