

WCA132 WCS 8kg Advantage

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 % | 8 kg | 1400 kierr./min | CapDosing | Kennorumpu | AddLoad



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -10 %**
- Ainutlaatuinen CapDosing-tuotesarja eri tekstiili- ja tahratyypeille***
- Kennorumpumme varmistaa, että tekstiilisi pysyvät moitteettomassa kunnossa
- Lisää tai poista yksittäisiä tekstiilejä kesken ohjelman AddLoad

* Miele on tehnyt W1-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lue lisää: miele.com/20years

** 10 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi

*** Patenti: EP 2 365 120



EAN: 4002516941538 / Materiaalin numero: 12895950 / Vanhan materiaalin numero: 11CA1321FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käteisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, valkoinen rengas
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	EasyControl keltainen
Puhdistusteho	
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	10%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	43
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkousteholuokka (A–G)	B
Äänitasoluokka (linkousjakso, A–D)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•

WCA132 WCS 8kg Advantage

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 % | 8 kg | 1400 kierr./min | CapDosing | Kennorumpu | AddLoad



EAN: 4002516941538 / Materiaalin numero: 12895950 /

Vanhan materiaalin numero: 11CA1321FIN

Pesurohjelmat

Puuvilla (kirjopyykin)	•
Puuvilla + esipesu	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykin	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykin/Denim	•
Ulkoiluväätteet	•
Kyllästys	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40-60	•

Pesun lisätoiminnot

Lyhyt	•
Liotus	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•

Turvallisuus

Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•


Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm	850 x 596 x 636
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Koneen syvyys ilman luukku (asennus työtason alle), mm	600
Paino, kg	82
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	2,10-2,40
Tulovesiletkun pituus, m	1,60
Poistoletkun pituus, m	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	2


WCA132 WCS 8kg Advantage

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:


A -10 % | 8 kg | 1400 kierr./min | CapDosing | Kennorumpu | AddLoad




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm