

TCA532WP 8kg Advantage

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-tekniikka | FragranceDos



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Lämpöpumpputekniikka – alhainen energiankulutus, hellävarainen kuivaus
- EcoSpeed lyhentää kuivausaikaa 20 minuutilla**
- EcoDry takaa erinomaisen suorituskyvyn kuivausrummun koko käyttöiän***
- FragranceDos antaa pyykillesi ihanan raikkaan tuoksun****

* Miele on tehnyt W1-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lue lisää: miele.com/20years

** Verrattuna saman täyttömäärän ja energiatehokkuusluokan Miele-kuivausrumpuihin, joissa ei ole EcoSpeed-toimintoa. Testattu Puuvilla-ohjelmalla ja täydellä täyttömäärällä.

*** Patentti EP 2 455 537

**** Patentti EP 2 431 516



EAN: 4002516942788 / Materiaalin numero: 12896620 /

Vanhan materiaalin numero: 12CA5322FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Oven avautumissuunta	vasen
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Malli	
Tuotemerkki	T1 Chrome Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luokun rakenne	Valkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	EasyControl keltainen
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos-tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A – G)	C
Painotettu sähkönkulutus "Eco normaali" -ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	95
Äänitaso "Eco normaali" -ohjelmassa, dB(A) re 1 pW	64
Äänitasoluokka (A–D)	B
"Eco normaali" -ohjelman ohjelma-aika, min	170
Kondensointitehokkuus, %	95
Kondensointitehokkuusluokka (A–D)	A
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
EcoSpeed	•
Kuivausohjelmat	
Puuvilla (kirjopyykin)	•
ECO	•
Siliävät kuidut	•

TCA532WP 8kg Advantage

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-tekniikka | FragranceDos



EAN: 4002516942788 / Materiaalin numero: 12896620 /


Vanhan materiaalin numero: 12CA5322FIN

Hienopyykki	•
Paidat	•
Villan viimeistely	•
Pika	•
Farkut	•
Kyllästys	•
Lämmin sileytys	•
Liinavaatteet	•
Aikakuivaus/kylmätuuletus	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Hellävarainen +	•
Merkkiääni	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•
Turvallisuus	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"	•
Merkkivalo "Puhdista suodatin"	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	850 x 596 x 640
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	640
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Paino, kg	52
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	1,10
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,14
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	0,42
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•


TCA532WP 8kg Advantage

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-tekniikka | FragranceDos




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm