

G 7651 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Säästä energiaa ja alenna kustannuksia, A -10 %*
- Enemmän tietoa nykyaikaisella kodinkoneiden verkotuksella – Miele@home
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain 41 dB(a) dB(A)
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Mukava päivittäisessä käytössä, erinomaiset pesutulokset – ExtraComfort-korit

* 10 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (0,543 kWh) vaatimuksia taloudellisempi



EAN: 4002516937579 / Materiaalin numero: 12906850 /
Vanhan materiaalin numero: 21765162NER

Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Obsidian-musta
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Valonäppäimet
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Luukunsuljin	AutoClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen, äänenvoimakkuuden säätö
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,2
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,48
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	49
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,31
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	270
Virrankulutus ajastusta käytettäessä, W	0,90
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,90
Täyttömäärä standardiastioita	14
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	41
FlexiTimer ja EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistustesti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
SensorDry	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•

G 7651 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516937579 / Materiaalin numero: 12906850 /
Vanhan materiaalin numero: 21765162NER

Pesuohjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•
Hygienia	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
AutoDos	•
BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	48,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50

G 7651 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516937579 / Materiaalin numero: 12906850 /

Vanhan materiaalin numero: 21765162NER

Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohtoon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	11,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	7,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	14,0

Vakiovarusteet

1 x PowerDisk	•
Etuseteli – 6 x PowerDisk	•

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

deutsch, dansk, english (GB), suomi, français (FR), norsk, svenska, español

G 7651 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)