

## G 7658 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Säästä energiaa ja alenna kustannuksia, A -10 %\*
- Enemmän tietoa nykyaikaisella kodinkoneiden verkotuksella – Miele@home
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain 41 dB(a) dB(A)
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Mukava päivittäisessä käytössä, erinomaiset pesutulokset – ExtraComfort-korit

\* 10 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (0,543 kWh) vaatimuksia taloudellisempi



EAN: 4002516937586 / Materiaalin numero: 12906860 /  
Vanhan materiaalin numero: 21765862NER

| Malli                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Täysintegroitava astianpesukone                            | •                                             |
| 60 cm astianpesukone                                       | •                                             |
| XXL-astianpesukone                                         | •                                             |
| Muotoilu                                                   |                                               |
| Ohjauspaneelin väri                                        | Obsidian-musta                                |
| Ohjauspaneelin tyyppi                                      | täysintegroitu ohjaustaulu                    |
| Ohjaus                                                     | Valonäppäimet                                 |
| Näyttö                                                     | 1-rivinen tekstinäyttö                        |
| Näytön väri                                                | Valkoinen                                     |
| MultiLingua                                                | •                                             |
| Käyttömukavuus                                             |                                               |
| Verkotus Miele@home                                        | •                                             |
| Autom. annostelu PowerDiskin avulla                        | •                                             |
| Luukunsuljin                                               | AutoClose                                     |
| Jäljellä olevan ajan näyttö                                | •                                             |
| Ajastin enintään 24 h                                      | •                                             |
| Toiminnan merkivalo                                        | optinen ja akustinen, äänenvoimakkuuden säätö |
| Näytön kielen valinta                                      | •                                             |
| Tehokkuus ja kestävyys                                     |                                               |
| Energiatehokkuusluokka (A–G)                               | A                                             |
| Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l                       | 6,0                                           |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa | 8,2                                           |
| Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh                          | 0,48                                          |
| Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh  | 49                                            |
| ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä       | 0,31                                          |
| ECO-ohjelman kesto, minuuttia                              | 270                                           |
| Virrankulutus ajastusta käytettäessä, W                    | 0,90                                          |
| Virrankulutus pois päältä -tilassa, W                      | 0,30                                          |
| Virrankulutus valmiustilassa, W                            | 0,30                                          |
| Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W                      | 0,90                                          |
| Täyttömäärä standardiastioita                              | 14                                            |
| Äänitasoluokka                                             | B                                             |
| Äänitaso, dB(A)                                            | 41                                            |
| FlexiTimer ja EcoStart                                     | •                                             |
| EcoFeedback                                                | •                                             |
| EcoPower-tekniikka                                         | •                                             |
| Todistettu hygieenistä                                     | •                                             |
| Lämminvesiliitäntä                                         | •                                             |
| Vajaatäyttö                                                | •                                             |
| Pesutuloksen laatu                                         |                                               |
| Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone                   | •                                             |
| AutoOpen-kuivaus                                           | •                                             |
| SensorDry                                                  | •                                             |
| Aktiivinen kondenssikuivaus                                | •                                             |

## G 7658 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516937586 / Materiaalin numero: 12906860 /

Vanhan materiaalin numero: 21765862NER

BrilliantGlassCare

•

### Pesurohjelmat

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

ComfortWash 45 °C

•

Teho 75 °C

•

PowerWash

•

ComfortWash+ 55 °C

•

Hellävarainen

•

Hygienia

•

SolarSave

•

ExtraQuiet 37 dB(A)

•

Koneenhoito

•

Suolan huuhtelu

•

### Astianpesun ohjelmavaihtoehdot

AutoDos

•

BottleClean

•

Pika

•

IntenseZone

•

Erittäin puhdas

•

Erittäin kuiva

•

### Korivarustus

Ruokailuvälineiden sijoittelu

3D MultiFlex -taso

FlexCare-lasipidike

2

FlexCare-kuppiteline

1

Korivarustus

ExtraComfort

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL-Assist

•

### Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Suodattimen merkkivalo

•

### Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm

600

Sijoitusaukon maksimileveys, mm

600

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm

845

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm

910

Sijoitusaukon syvyys, mm

550

Laitteen leveys, mm

598

Laitteen korkeus, mm

845

Laitteen syvyys, mm

550

Syvyys luukku auki, cm

120,5

Nettopaino, kg

49,0

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,00

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Vaiheiden määrä

1

## G 7658 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516937586 / Materiaalin numero: 12906860 /

Vanhan materiaalin numero: 21765862NER

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Jännitteen taajuus           | 50   |
| Tulovesiletkun pituus, cm    | 1,50 |
| Poistoletkun pituus, cm      | 1,50 |
| Liitäntäjohtoon pituus, m    | 1,70 |
| Etupaneelin minimipaino, kg  | 4,0  |
| Etupaneelin maksimipaino, kg | 12,0 |

### Vakiovarusteet

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1 x PowerDisk             | • |
| Etuseteli – 6 x PowerDisk | • |

### Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

deutsch, dansk, english (GB), suomi, français (FR), norsk, svenska, español

G 7658 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)