

E 315/1

Kertakäyttöinen hartsi täydelliseen demineralisointiin

Täyd. demineralisointiin tarkoitettujen säiliöiden saattamiseen käyttövalmiiksi



- Tyhjään LP 2800/1 -patruunaan
- 20 l homogeenisesti sekoitettuja hartseja
- Pakkauslaatikko, jossa 2 kpl 10 l pusseja
- Tyhjiöpakatuissa muovipusseissa
- Mukana suodatinpussi vaihtoa varten

EAN: 4002516957515 / Materiaalin numero: 12945010 /
Vanhan materiaalin numero: 69431502D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Läpantomalliset tankkiastianpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydät	
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

E 315/1

Kertakäyttöinen hartsi täydelliseen demineralisointiin

Täyd. demineralisointiin tarkoitettujen säiliöiden saattamiseen käyttövalmiiksi

EAN: 4002516957515 / Materiaalin numero: 12945010 /

Vanhan materiaalin numero: 69431502D



PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Vedenkäsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	285
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	260
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	440
Nettopaino, kg	13,77
Bruttopaino, kg	14,27