

PWD 8682 C

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa on yksi pesutaso jossa on laatikko prosessikemikaaleille, lyhyet ohjelma-ajat ja 2 annostuspumppua.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 2 ST DIN-verkkokoria tai 22 ST #käsi- tai kulmakappaletta
- Kirurgian instrumenteille optimoitu pesutila, prosessikemikaalien integrointi
- Lyhyt ohjelma #käsi- tai kulmakappaleille
- Moderni muotoilu, Full Touch -näyttö ja pesutilan valaistus
- Liitettävyyden vakiona WiFi-verkon kautta tai Ethernet-kaapelilla

EAN: 4002516957393 / Materiaalin numero: 12945380 /
Vanhan materiaalin numero: 62868271NWE

Rakennetyyppi ja design	
Tuotesarja	CompactLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Valkoinen
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ruostumaton teräs
Pesutasojen lukumäärä	1
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiääni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii lääkäriin vastaanotoille	•
Sopii poliklinikoille	•
Sopii eläinlääkärin vastaanotoille	•
Sopii jalkahoitoloiden tarpeisiin	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokoreja/ohjelma [määrä]	2
Pieniä verkkokoreja (E 146) / ohjelma [määrä]	10
Verkkokoreja (E 197) / ohjelma [määrä]	18
Gynekologian tähystimä / ohjelma [määrä]	24
Kaarimaljoja/ohjelma [määrä]	5
Kirurgisia syljenimuja / ohjelma [määrä]	22
Onttoja instrumentteja / ohjelma [määrä]	22
Siirtoinstrumentteja/ohjelma [määrä]	22
Verkkokoreja (125 x 188 x 30 mm) (L x K x S) / ohjelma [määrä]	18
Verkkokoreja (176 x 273 x 30 mm) (L x K x S) / ohjelma [määrä]	10
Verkkokoreja (176 x 273 x 41 mm) (L x K x S) / ohjelma [määrä]	10
Suorituskytiedot	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	75,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	27
Testatut käyttötunnit	15000
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	23
Korkein loppuhuuhTELULämpötila, °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Miele MOVE MedDent+ (lisävaruste)	•
Ohjaus	
Ohjaus	M Touch Flex
Suosikkiohjelmien asetus mahdollista	•
Täyttöerän hyväksyminen suoraan koneen näytöstä	•
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	13

PWD 8682 C

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa on yksi pesutaso jossa on laatikko prosessikemikaaleille, lyhyet ohjelma-ajat ja 2 annostuspumppua.



EAN: 4002516957393 / Materiaalin numero: 12945380 /

Vanhan materiaalin numero: 62868271NWE

Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	5
AO-arvojen ohjaus	•
Ohjelman automaattinen uudelleenkäynnistys	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	600
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	950
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan käyttökorkeus, mm	280
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Nettopaino, kg	81
Pesutilan käyttösyvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	89
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1220
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	≤70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,80
Ohjelmat	
Vario TD Teho	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•

PWD 8682 C

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa on yksi pesutaso jossa on laatikko prosessikemikaaleille, lyhyet ohjelma-ajat ja 2 annostuspumppua.



EAN: 4002516957393 / Materiaalin numero: 12945380 /

Vanhan materiaalin numero: 62868271NWE

Vario TD Dental lyhyt hammashuollon käsi- ja kulmakappaleille

Vario TD MIS

Vario TD GYN

Vario TD ENT

Vario TD ENT, kuituoptiikka

Vario TD instrumentit

Kylmävesihuuhtelu

Ominaisuudet

1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle

1 annostuspumppu huuhtelukirkasteelle

DS5 Flex -imuputki

Automaattinen tyhjenemisen tunnistus

Tilavuusvirtauksen ohjaus

Höyrynkondensaattori

Pesupaineen valvonta

Suihkuvarren valvonta

Toimi näin -ohjeet

Pesutilan valaistus

Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)

Moniosainen suodatinjärjestelmä

Nopeussäätöinen lämpöpumppu

Tehokas kiertovesipumppu

Kuormausalustan suoraliitäntä

EcoDry

Suolasäiliö pesutilan pohjassa

Optinen liitäntä huoltoa varten

Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko

Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila

Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella

Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)

Säädettävissä 2x5 l kanisterille ja huuhtelukirkastesäiliölle

Laaja osavaliokoima (lisävaruste)

Liitäntävaihtoehdot

WiFi

Ethernet-liitäntä (valinnainen)

Vaat.muk., sertif.,symbolit

VDE (sähköturvallisuus)

IP-suojausluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21

EN ISO 15883-1

EN 61010-1

EN 61010-2-040

EU, lääkinnällisten laitteiden luokka IIb