

PWD 8682 C

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa on yksi pesutaso jossa on laatikko prosessikemikaaleille, lyhyet ohjelma-ajat ja 2 annostuspumppua.



EAN: 4002516957409 / Materiaalin numero: 12945390 /
Vanhan materiaalin numero: 62868272NWE

Rakennetyyppi ja design	
Tuotesarja	CompactLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Valkoinen
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ruostumaton teräs
Pesutasojen lukumäärä	1
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiääni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii lääkäriin vastaanotoille	•
Sopii poliklinikoille	•
Sopii eläinlääkärin vastaanotoille	•
Sopii jalkahoitoloiden tarpeisiin	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokoreja/ohjelma [määrä]	2
Pieniä verkkokoreja (E 146) / ohjelma [määrä]	10
Verkkokoreja (E 197) / ohjelma [määrä]	18
Gynekologian tähystimä / ohjelma [määrä]	24
Kaarimaljoja/ohjelma [määrä]	5
Kirurgisia syljenimuja / ohjelma [määrä]	22
Onttoja instrumentteja / ohjelma [määrä]	22
Siirtoinstrumentteja/ohjelma [määrä]	22
Verkkokoreja (125 x 188 x 30 mm) (L x K x S) / ohjelma [määrä]	18
Verkkokoreja (176 x 273 x 30 mm) (L x K x S) / ohjelma [määrä]	10
Verkkokoreja (176 x 273 x 41 mm) (L x K x S) / ohjelma [määrä]	10
Suorituskytiedot	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	75,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	27
Testatut käyttötunnit	15000
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	23
Korkein loppuhuuhTELULämpötila, °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Miele MOVE MedDent+ (lisävaruste)	•
Ohjaus	
Ohjaus	M Touch Flex
Suosikkiohjelmien asetus mahdollista	•
Täyttöerän hyväksyminen suoraan koneen näytöstä	•
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	13

- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 2 ST DIN-verkkokoria tai 22 ST #käsi- tai kulmakappaletta
- Kirurgian instrumenteille optimoitu pesutila, prosessikemikaalien integrointi
- Lyhyt ohjelma #käsi- tai kulmakappaleille
- Moderni muotoilu, Full Touch -näyttö ja pesutilan valaistus
- Liitettävyyys vakiona WiFi-verkon kautta tai Ethernet-kaapelilla

PWD 8682 C

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa on yksi pesutaso jossa on laatikko prosessikemikaaleille, lyhyet ohjelma-ajat ja 2 annostuspumppua.



EAN: 4002516957409 / Materiaalin numero: 12945390 /
Vanhan materiaalin numero: 62868272NWE

Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	5
AO-arvojen ohjaus	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	600
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	950
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan käyttökorkeus, mm	280
Pesutilan käyttöleveys, mm	490
Nettopaino, kg	81
Pesutilan käyttösyvyys, mm	498
Bruttopaino, kg	89
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1220
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	≤70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
Ohjelmat	
Vario TD Teho	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Vario TD Dental lyhyt hammahuollon käsi- ja kulmakappaleille	•

PWD 8682 C

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa on yksi pesutaso jossa on laatikko prosessikemikaaleille, lyhyet ohjelma-ajat ja 2 annostuspumppua.



EAN: 4002516957409 / Materiaalin numero: 12945390 /
Vanhan materiaalin numero: 62868272NWE

Vario TD MIS	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ENT	•
Vario TD ENT, kuituoptiikka	•
Vario TD instrumentit	•
Kylmävesihuuhtelu	•
Ominaisuudet	
1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle	•
1 annostuspumppu huuhtelukirkasteelle	•
DS5 Flex -imuputki	•
Automaattinen tyhjenemisen tunnistus	•
Tilavuusvirtauksen ohjaus	•
Höyrynkondensaattori	•
Pesupaineen valvonta	•
Suihkuvarren valvonta	•
Toimi näin -ohjeet	•
Pesutilan valaistus	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Tehokas kiertovesipumppu	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
EcoDry	•
Suolasäiliö pesutilan pohjassa	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•
Säädettävissä 2x5 l kanisterille ja huuhtelukirkastesäiliölle	•
Laaja osavalkoima (lisävaruste)	•
Liitäntävaihtoehdot	
WiFi	•
Ethernet-liitäntä (valinnainen)	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE (sähköturvallisuus)	•
IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•
EU, lääkinällisten laitteiden luokka IIb	•