

## PWD 8682 C [DST]

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa on yksi pesutaso jossa on laatikko prosessikemikaaleille ja 3 annostuspumppua.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 2 ST DIN-verkkokoria tai 22 ST #käsi- tai kulmakappaletta
- Kirurgian instrumenteille optimoitu pesutila, prosessikemikaalien integrointi
- Lyhyt ohjelma #käsi- tai kulmakappaleille
- Moderni muotoilu, Full Touch -näyttö ja pesutilan valaistus
- Liitettävyyys vakiona WiFi-verkon kautta tai Ethernet-kaapelilla

EAN: 4002516957508 / Materiaalin numero: 12945610 / Vanhan materiaalin numero: 62868273NWE

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Tuotesarja	CompactLine
Ohjauspaneelin väri	Musta
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Kansi	Ruostumaton teräs
Pesutasojen lukumäärä	1
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiääni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
<b>Sovellus</b>	
Sopii hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii lääkärint vastaanotoille	•
Sopii poliklinikoille	•
Sopii eläinlääkärin vastaanotoille	•
Sopii jalkahoitoloiden tarpeisiin	•
<b>Kapasiteetti</b>	
DIN-verkkokoreja/ohjelma [määrä]	2
Pieniä verkkokoreja (E 146) / ohjelma [määrä]	10
Verkkokoreja (E 197) / ohjelma [määrä]	18
Gynekologian tähystimä / ohjelma [määrä]	24
Kaarimaljoja/ohjelma [määrä]	5
Kirurgisia syljenimuja / ohjelma [määrä]	22
Onttoja instrumentteja / ohjelma [määrä]	22
Siirtoinstrumentteja/ohjelma [määrä]	22
Verkkokoreja (125 x 188 x 30 mm) (L x K x S) / ohjelma [määrä]	18
Verkkokoreja (176 x 273 x 30 mm) (L x K x S) / ohjelma [määrä]	10
Verkkokoreja (176 x 273 x 41 mm) (L x K x S) / ohjelma [määrä]	10
<b>Suorituskytiedot</b>	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	75,00
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	30
Testatut käyttötunnit	15000
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	23
Korkein loppuhuuhdelämpötila, °C	93
<b>Miele MOVE</b>	
Miele MOVE Connect (lisävaruste)	•
Miele MOVE MedDent+ (lisävaruste)	•
<b>Ohjaus</b>	
Ohjaus	M Touch Flex
Suosikkiohjelmien asetus mahdollista	•
Täyttöerän hyväksyminen suoraan koneen näytöstä	•
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	13

## PWD 8682 C [DST]

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa on yksi pesutaso jossa on laatikko prosessikemikaaleille ja 3 annostuspumppua.



EAN: 4002516957508 / Materiaalin numero: 12945610 /  
Vanhan materiaalin numero: 62868273NWE

Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	5
AO-arvojen ohjaus	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,90
<b>Mahd. jännitevaihtoehto 1</b>	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	600
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	950
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Pesutilan käyttökorkeus, mm	280
Pesutilan käyttöleveys, mm	490
Nettopaino, kg	81
Pesutilan käyttösyvyys, mm	498
Bruttopaino, kg	89
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	1220
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	≤70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
<b>Ohjelmat</b>	
Vario TD Teho	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Vario TD Dental lyhyt hammahuollon käsi- ja kulmakappaleille	•

## PWD 8682 C [DST]

Pesu- ja desinfiointikoneet, joissa on yksi pesutaso jossa on laatikko prosessikemikaaleille ja 3 annostuspumppua.



EAN: 4002516957508 / Materiaalin numero: 12945610 /  
Vanhan materiaalin numero: 62868273NWE

Vario TD MIS	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ENT	•
Vario TD ENT, kuituoptiikka	•
Vario TD instrumentit	•
Kylmävesihuuhtelu	•
<b>Ominaisuudet</b>	
1 annostelupumppu nestemäiselle pesuaineelle	•
1 annostelupumppu neutralointiaineelle	•
1 annostelupumppu huuhtelukirkasteelle	•
DS5 Flex -imuputki	•
Automaattinen tyhjenemisen tunnistus	•
Tilavuusvirtauksen ohjaus	•
Höyrynkondensaattori	•
Pesupaineen valvonta	•
Suihkugarren valvonta	•
Toimi näin -ohjeet	•
Pesutilan valaistus	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Tehokas kiertovesipumppu	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
EcoDry	•
Suolasäiliö pesutilan pohjassa	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Lasertekniikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•
Säädettävissä 2x5 l kanisterille ja huuhtelukirkastesäiliölle	•
Laaja osavaliokoima (lisävaruste)	•
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
WiFi	•
Ethernet-liitäntä (valinnainen)	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
VDE (sähköturvallisuus)	•
IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•
EU, lääkinällisten laitteiden luokka IIb	•