

## KM 8462 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

620 mm | Erilliset keittoalueet ja laaja PowerFlex-keittoalue



- 4 keittoaluetta, joista yksi tehokas laaja PowerFlex-keittoalue
- Tarkat asetukset keskitetyllä SingleSlide-liukusäätimellä, verkotus
- Lyhyet lämmitysajat Booster-tehon ansiosta
- Leveys 620 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava

EAN: 4002516980421 / Materiaalin numero: 12952800 /  
Vanhan materiaalin numero: 26184621NER

<b>Yleiset tiedot</b>	
Mallitunniste	KM 8462 FL
Valmistajan materiaalinumero	12952800
EAN-numero	4002516980421
Hintaluokka	Gold
<b>Lämmitystapa</b>	
Lämmitystapa	Induktio
<b>Rakennetyyppi</b>	
Erillinen	•
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Huullosasennus	•
Pinta-asennus	•
<b>Keittoalueen tiedot</b>	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
<b>PowerFlex-keittoalueet</b>	
Määrä	2
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 120 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
<b>Keittoalue 1</b>	
Sijainti	edessä vasemmalla
Tyyppi	Kaksoiskeittoalue
Koko, mm	Ø 100-160
Maksimiteho, W	1400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2200
<b>Keittoalue 2</b>	
Sijainti	takana vasemmalla
Tyyppi	Kaksoiskeittoalue
Koko, mm	Ø 120 – 190
Maksimiteho, W	1850
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
<b>Keittoalue 3</b>	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silta
Koko, mm	230x390
Maksimiteho, W	4200
Booster-toiminnon maksimiteho, W	7360
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	SingleSlide
Näytön väri	Keltainen

KM 8462 FL

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

620 mm | Erilliset keittoalueet ja laaja PowerFlex-keittoalue



EAN: 4002516980421 / Materiaalin numero: 12952800 /  
Vanhan materiaalin numero: 26184621NER

Jatkuva kattilantunnistus	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•

#### Taloudellisuus

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10

#### Helppohoitusuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
-----------------------------------------	---

#### Turvallisuus

Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumentussuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•

#### Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm	51 x 620 x 520
Mitat (L x S), mm	620 x 51 x 520
Mitat, mm (leveys)	620
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, (L x S), mm	560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm
Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm	600/624 x 500/524
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	51
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	560 mm - 600 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	490 mm - 500 mm
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	600
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	10
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	624
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Liitäntäjohdon pituus, m	1,6
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60

KM 8462 FL

Induktiokittotaso omalla ohjauksella

620 mm | Erilliset keittoalueet ja laaja PowerFlex-keittoalue



EAN: 4002516980421 / Materiaalin numero: 12952800 /  
Vanhan materiaalin numero: 26184621NER

#### Vakiovarusteet


Virtajohto

Kyllä


## KM 8462 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

620 mm | Erilliset keittoalueet ja laaja PowerFlex-keittoalue



KM8462FL surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing



KM8462FL flush (\*Fußnote) (Installation drawing)