

KM 8482 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

800 mm | Erilliset keittoalueet ja laaja PowerFlex XL-keittoalue



- 4 keittoaluetta, joista yksi tehokas laaja PowerFlex XL -keittoalue
- Tarkat asetukset keskitetyllä SingleSlide-liukusäätimellä, verkotus
- Lyhyet lämmitysajat Booster-tehon ansiosta
- Leveys 800 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava

EAN: 4002516980445 / Materiaalin numero: 12952830 /
Vanhan materiaalin numero: 26184821NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	KM 8482 FL
Valmistajan materiaalinumero	12952830
EAN-numero	4002516980445
Hintaluokka	Gold
Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Huullosasennus	•
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	2
Tyyppi	PowerFlex XL-Keittoalue
Koko, mm	Ø 120 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	edessä vasemmalla
Tyyppi	Kaksoiskeittoalue
Koko, mm	Ø 140-220
Maksimiteho, W	2300
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 2	
Sijainti	takana keskellä
Tyyppi	Kaksoiskeittoalue
Koko, mm	Ø 100-160
Maksimiteho, W	1400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2200
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	Laaja PowerFlex XL-keittoalue
Koko, mm	230x460
Maksimiteho, W	4200
Booster-toiminnon maksimiteho, W	7360
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	SingleSlide

KM 8482 FL

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

800 mm | Erilliset keittoalueet ja laaja PowerFlex XL-keittoalue



EAN: 4002516980445 / Materiaalin numero: 12952830 /
Vanhan materiaalin numero: 26184821NER

Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Taloudellisuus	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10
Helppohoitusuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	51 x 800 x 520
Mitat (L x S), mm	800 x 51 x 520
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, (L x S), mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm	780/804 x 500/524
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	51
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	750 mm - 780 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	490 mm - 500 mm
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	12
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitäntäteho, kW	7,36
Liitäntäjohdon pituus, m	1,6

KM 8482 FL

Induktioketittotasu omalla ohjauksella

800 mm | Erilliset keittoalueet ja laaja PowerFlex XL-keittoalue



EAN: 4002516980445 / Materiaalin numero: 12952830 /

Vanhan materiaalin numero: 26184821NER

Jännite, V 230

Taajuus, Hz 50-60


Vakiovarusteet

Virtajohto Kyllä


KM 8482 FL

Induktioketttotaso omalla ohjauksella

800 mm | Erilliset keittoalueet ja laaja PowerFlex XL-keittoalue



KM8482FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8482FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)