

KM 8595-2 FR

Induktiokaittootaso omalla ohjauksella

942 mm | Laajat PowerFlex-keittoalueet | M Sense -valmius



- 6 keittoaluetta, joista 3 tehokkaita laajoja PowerFlex-keittoalueita
- Tarkat asetukset kuudella MultiSlide-liukusäätimellä, älykäs verkotus
- Sopii avustettuun ruoanlaittoon M Sense -keittoastioilla – M Sense -valmiuksinen
- Lyhyet lämmitysajat Booster-tehon ansiosta
- Leveys 942 mm, ruostumaton teräskehys, pinta-asennettava

EAN: 4002516960607 / Materiaalin numero: 12952940 /
Vanhan materiaalin numero: 26185953NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	KM 8595-2 FR
Valmistajan materiaalinumero	12952940
EAN-numero	4002516960607
Hintaluokka	Gold
Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	6
Keittoalueiden määrä	3
Valmistusastioiden enimmäismäärä	6
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	6
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 120 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex-silta
Koko, mm	230x390
Maksimiteho, W	4200
Booster-toiminnon maksimiteho, W	7360
Keittoalue 2	
Sijainti	Keskitetty
Tyyppi	PowerFlex-silta
Koko, mm	230x390
Maksimiteho, W	4200
Booster-toiminnon maksimiteho, W	7360
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silta
Koko, mm	230x390
Maksimiteho, W	3400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
M Sense -valmius	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	MultiSlide

KM 8595-2 FR

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

942 mm | Laajat PowerFlex-keittoalueet | M Sense -valmius



EAN: 4002516960607 / Materiaalin numero: 12952940 /

Vanhan materiaalin numero: 26185953NER

Näytön väri	Keltainen
Älykäs kattilantunnistus	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Avustetut ohjelmat	•
Taloudellisuus	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10
Helppohoitusuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäädytyspuhallin	•
Ylikuumentussuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	52 x 942 x 526
Mitat (L x S), mm	942 x 52 x 526
Mitat, mm (leveys)	942
Mitat, mm (korkeus)	52
Mitat, mm (syvyys)	526
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, (L x S), mm	916 mm x 500 mm
Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm	45
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	916 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Paino, kg	16
Kokonaisliitännäteho, kW	11,04
Liitännäjohdon pituus, m	1,6
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä

