


KM 8665 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella
620 mm | Alueeton | M Sense -valmius



- Alueeton induktiotaso jopa neljälle keittoastialle
- Tarkat asetukset neljällä MultiSlide-liukusäätimellä, älykäs verkotus
- Sopii avustettuun ruoanlaittoon M Sense -keittoastiolla – M Sense -valmiuksinen
- Lyhyet lämmitysajat Booster-tehon ansiosta
- Leveys 620 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava

EAN: 4002516980452 / Materiaalin numero: 12952980 /
Vanhan materiaalin numero: 26186651NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	KM 8665 FL
Valmistajan materiaalinumero	12952980
EAN-numero	4002516980452
Hintaluokka	Platinum
Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Huullosasennus	•
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
Keittoalue 1	
Sijainti	Vapaasti valittavissa
Tyyppi	Alueeton
Koko, mm	570x380
Maksimiteho, W	2600
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
M Sense -valmius	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	MultiSlide
Näytön väri	Valkoinen
Älykäs kattilantunnistus	•
Professional-toimintatila	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)	•
Avustetut ohjelmat	•
Taloudellisuus	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10

KM 8665 FL

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

620 mm | Alueeton | M Sense -valmius



EAN: 4002516980452 / Materiaalin numero: 12952980 /

Vanhan materiaalin numero: 26186651NER

Helppohoitoisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta

•

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Lukitus toiminto

•

Käytönesto

•

Integroitu jäähdytyspuhallin

•

Ylikuumentussuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm

51 x 620 x 520

Mitat (L x S), mm

620 x 51 x 520

Mitat, mm (leveys)

620

Mitat, mm (korkeus)

51

Mitat, mm (syvyys)

520

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, (L x S), mm

600 mm x 500 mm

Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm

600/624 x 500/524

Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm

51

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)

600 mm

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)

500 mm

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)

600

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)

500

Paino, kg

13

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)

624

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)

524

Kokonaisliitäntäteho, kW

7,30

Jännite, V

230

Taajuus, Hz

50-60

Vakiovarusteet


Virtajohto

Kyllä


KM 8665 FL

Induktiokittotaso omalla ohjauksella

620 mm | Alueeton | M Sense -valmius



KM8665FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8665FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)