

KM 8685-2 FL MattFinish  
Induktioketittotasomalla ohjauksella  
800 mm | Alueeton | M Sense -valmiuus | MattFinish



- Kestävä mattapinta tyylikkäisiin keittiöihin – MattFinish
- Alueeton induktiotaso jopa kuudelle keittoastialle
- Tarkat asetukset kuudella MultiSlide-liukusäätimellä, älykäs verkotus
- Sopii avustettuun ruoanlaittoon M Sense -keittoastiolla – M Sense -valmiuksinen
- Leveys 800 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Lyhyet lämmitysajat Booster-tehon ansiosta

EAN: 4002516980292 / Materiaalin numero: 12953010 /  
Vanhan materiaalin numero: 26186855NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	KM 8685-2 FL MattFinish
Valmistajan materiaalinumero	12953010
EAN-numero	4002516980292
Hintaluokka	Platinum
Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Mattamusta
Naarmuuntumaton pinta	MattFinish
Huullosasennus	•
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	6
Keittoalue 1	
Sijainti	Vapaasti valittavissa
Tyyppi	Alueeton
Koko, mm	740x380
Maksimiteho, W	2600
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
M Sense -valmiuus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	MultiSlide
Näytön väri	Valkoinen
Älykäs kattilantunnistus	•
Professional-toimintatila	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaattiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Avustetut ohjelmat	•
Taloudellisuus	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10

KM 8685-2 FL MattFinish  
Induktioketittotaso omalla ohjauksella  
800 mm | Alueeton | M Sense -valmius | MattFinish



EAN: 4002516980292 / Materiaalin numero: 12953010 /  
Vanhan materiaalin numero: 26186855NER

Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min 10

### Helppohoitisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta

•

### Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Lukitustoiminto

•

Käytönesto

•

Integroitu jäähdytyspuhallin

•

Ylikuumenemissuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

### Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm 51 x 800 x 520

Mitat (L x S), mm 800 x 51 x 520

Mitat, mm (leveys) 800

Mitat, mm (korkeus) 51

Mitat, mm (syvyys) 520

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, (L x S), mm 780 mm x 500 mm

Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm 780/804 x 500/524

Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm 51

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys) 780 mm

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys) 500 mm

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) 780

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) 500

Paino, kg 19

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) 804

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) 524

Kokonaisliitäntäteho, kW 9,20

Liitäntäjohdon pituus, m 1,6


Jännite, V 230

Taajuus, Hz 50-60


### Vakiovarusteet

Virtajohto Kyllä

KM 8685-2 FL MattFinish  
 Induktiokeittotaso omalla ohjauksella  
 800 mm | Alueeton | M Sense -valmius | MattFinish



KM8685-2FL, KM8685-2FL MattFinish surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing



KM8685-2FL MattFinish, flush (\*Fußnote) (Installation drawing)