

KM 8695-2 FL MattFinish
Induktioketittotasu omalla ohjauksella
936 mm | Alueeton | M Sense -valmius | MattFinish



- Kestävä mattapinta tyylikkäisiin keittiöihin – MattFinish
- Alueeton induktiotaso jopa kuudelle keittoastialle
- Tarkat asetukset kuudella MultiSlide-liukusäätimellä, älykäs verkotus
- Sopii avustettuun ruoanlaittoon M Sense -keittoastioilla – M Sense -valmiuksinen
- Leveys 936 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Lyhyet lämmitysajat Booster-tehon ansiosta

EAN: 4002516980513 / Materiaalin numero: 12953030 / Vanhan materiaalin numero: 26186955NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	KM 8695-2 FL MattFinish
Valmistajan materiaalinumero	12953030
EAN-numero	4002516980513
Hintaluokka	Platinum
Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Mattamusta
Naarmuuntumaton pinta	MattFinish
Huullosasennus	•
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	6
Keittoalue 1	
Sijainti	Vapaasti valittavissa
Tyyppi	Alueeton
Koko, mm	870x380
Maksimiteho, W	2600
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
M Sense -valmius	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	MultiSlide
Näytön väri	Valkoinen
Älykäs kattilantunnistus	•
Professional-toimintatila	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Avustetut ohjelmat	•
Taloudellisuus	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10

KM 8695-2 FL MattFinish
Induktioketittotaso omalla ohjauksella
936 mm | Alueeton | M Sense -valmius | MattFinish



EAN: 4002516980513 / Materiaalin numero: 12953030 /
Vanhan materiaalin numero: 26186955NER

Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min 10

Helppohoitisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta

•

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Lukitustoiminto

•

Käytönesto

•

Integroitu jäähdytyspuhallin

•

Ylikuumenemissuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm 51 x 936 x 520

Mitat (L x S), mm 936 x 51 x 520

Mitat, mm (leveys) 936

Mitat, mm (korkeus) 51

Mitat, mm (syvyys) 520

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, (L x S), mm 916 mm x 500 mm

Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm 916/940 x 500/524

Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm 51

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys) 916 mm

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys) 500 mm

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) 916

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) 500

Paino, kg 20

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) 940

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) 524

Kokonaisliitännäteho, kW 9,20

Liitännäjohdon pituus, m 1,6


Jännite, V 230

Taajuus, Hz 50-60


Vakiovarusteet

Virtajohto Kyllä

KM 8695-2 FL MattFinish
 Induktiokeittotaso omalla ohjauksella
 936 mm | Alueeton | M Sense -valmius | MattFinish



KM8695-2FL, KM8695-2FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8695-2FL, KM8695-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)