

## KM 8895-2 FL Diamond&MSense Induktiokeittotaso omalla ohjauksella



EAN: 4002516980360 / Materiaalin numero: 12953060 /  
Vanhan materiaalin numero: 26188954NER

<b>Yleiset tiedot</b>	
Mallitunniste	KM 8895-2 FL Diamond&MSense
Valmistajan materiaalinumero	12953060
EAN-numero	4002516980360
Hintaluokka	Diamond
<b>Lämmitystapa</b>	
Lämmitystapa	Induktio
<b>Rakennetyyppi</b>	
Erillinen	•
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Grafiitinmusta
Naarmuuntumaton pinta	DiamondFinish
Huullosasennus	•
Pinta-asennus	•
Valonauha	•
<b>Keittoalueen tiedot</b>	
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	6
<b>Keittoalue 1</b>	
Sijainti	Vapaasti valittavissa
Tyyppi	Alueeton
Koko, mm	870x380
Maksimiteho, W	2600
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
M Sense -valmius	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	MultiSlide
Näytön väri	Valkoinen
Älykäs kattilantunnistus	•
Professional-toimintatila	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaattikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)	•
Avustetut ohjelmat	•
<b>Taloudellisuus</b>	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0

## KM 8895-2 FL Diamond&MSense Induktioketttotaso omalla ohjauksella



EAN: 4002516980360 / Materiaalin numero: 12953060 /  
Vanhan materiaalin numero: 26188954NER

Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10

### Helppohoitoisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
---	---


### Turvallisuus

Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•


### Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm	66 x 936 x 520
Mitat (L x S), mm	936 x 66 x 520
Mitat, mm (leveys)	936
Mitat, mm (korkeus)	66
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, (L x S), mm	916 mm x 500 mm
Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm	916/940 x 500/524
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	66
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	916 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	916
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	26
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	940
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitäntäteho, kW	9,20
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
<b>Vakiovarusteet</b>	
Virtajohto	Kyllä
Etuseteli M Sense -aloituspakkausta varten	•

KM 8895-2 FL Diamond&MSense  
 Induktiokeittotaso omalla ohjauksella



KM8895-2FL Diamond&MSense, surface-mounted  
 (\*Fußnote) Installation drawing



KM8895-2FL Diamond&MSense, flush (\*Fußnote)  
 (Installation drawing)