

KMDA 7272-1 FR Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto



- Mielen hiljaisin TwoInOne – Silence-moottori
- Reilusti tilaa – 4 pyöreää keittoaluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus
- Joustava asentaa: Plug & Play, putken kautta huonet. palautt. tai hormiin poist.



EAN: 4002516979746 / Materiaalin numero: 12970700 /
Vanhan materiaalin numero: 26727276NER

Rakennetyyppi	
Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto	•
Toimintatavat	
Poistoilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DMK 150-1
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	•
Toimintatilat	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	Asennettavissa jälkikäteen
Muotoilu	
Tyylisä keraaminen pinta	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Musta
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Maksimiteho, W	2300
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Maksimiteho, W	1400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Keittoalue 3	
Sijainti	takaosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Maksimiteho, W	2300
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Keittoalue 4	
Sijainti	etuosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Maksimiteho, W	1400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Käyttömukavuus	
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus

KMDA 7272-1 FR Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto



EAN: 4002516979746 / Materiaalin numero: 12970700 /

Vanhan materiaalin numero: 26727276NER

Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiilisuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
ECO-moottori	•
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,3
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10
Silence-moottori	•
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	NA
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Helppohoitaisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten määrä (10-kerroksinen)	1
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho minimiteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	205
Imuteho maksimiteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	533
Imuteho intensiiviteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	606
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	28,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0

KMDA 7272-1 FR Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto



EAN: 4002516979746 / Materiaalin numero: 12970700 /

Vanhan materiaalin numero: 26727276NER

Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	51,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0

Huonetilaan palauttava	
Imuteho minimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	160
Imuteho maksimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	475
Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	46,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	33,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	55,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0


Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•

Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	194
Mitat, mm (syvyys)	520
Rungon korkeus sis. liitántärasian, mm	194
Vaiheiden määrä	3
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Paino, kg	16
Kokonaisliitántäteho, kW	7,50
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Liitántäjohtodon pituus, m	1,6
Nollajohdin	Kyllä


Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä
Aktiivihiihtisuodatin DKF 35-P	•
Plug&Play-sovitin	•

KMDA 7272-1 FR Silence


Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play



KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

KMDA 7272-1 FR Silence


Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA 7272-1 FR Silence




Induktioketittotaso, jossa integroitu höyrinpoisto



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air


Installation plan DVS150PP



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template