

KMDA 7272-1 FL Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto



- Mielen hiljaisin TwoInOne – Silence-moottori
- Reilusti tilaa – 4 pyöreää keittoaluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus
- Joustava asentaa: Plug & Play, putken kautta huonet. palautt. tai hormiin poist.



EAN: 4002516980186 / Materiaalin numero: 12970710 /
Vanhan materiaalin numero: 26727275NER

Rakennetyyppi	
Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto	•
Toimintatavat	
Poistoilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DMK 150-1
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	•
Toimintatilat	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	Asennettavissa jälkikäteen
Muotoilu	
Tyylissä keraaminen pinta	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Musta
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Maksimiteho, W	2300
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Maksimiteho, W	1400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Keittoalue 3	
Sijainti	takaosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Maksimiteho, W	2300
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Keittoalue 4	
Sijainti	etuosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Maksimiteho, W	1400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Käyttömukavuus	
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus

KMDA 7272-1 FL Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto



EAN: 4002516980186 / Materiaalin numero: 12970710 /
Vanhan materiaalin numero: 26727275NER

Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiilisuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
ECO-moottori	•
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,3
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10
Silence-moottori	•
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	NA
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Helppohoitaisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten määrä (10-kerroksinen)	1
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho minimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	205
Imuteho maksimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	533
Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	606
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	28,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0

KMDA 7272-1 FL Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto

EAN: 4002516980186 / Materiaalin numero: 12970710 /

Vanhan materiaalin numero: 26727275NER

Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	51,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho minimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	160
Imuteho maksimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	475
Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	46,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	33,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	55,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	200
Mitat, mm (syvyys)	520
Rungon korkeus sis. liitántärasian, mm	200
Vaiheiden määrä	3
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	15
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitântäteho, kW	7,50
Jännite, V	230

KMDA 7272-1 FL Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto




EAN: 4002516980186 / Materiaalin numero: 12970710 /

Vanhan materiaalin numero: 26727275NER


Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	1,6
Nollajohdin	Kyllä
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä
Aktiivihiihtisuodatin DKF 35-P	•
Plug&Play-sovitin	•

KMDA 7272-1 FL Silence


Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

KMDA 7272-1 FL Silence


Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

KMDA 7272-1 FL Silence


Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air






Installation plan DVS150PP




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA 7272-1 FL Silence


Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynoisto



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template