

KMDA 7473-1 FR Silence

Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpöisto



- Mielen hiljaisin TwoInOne – Silence-moottori
- Reilusti tilaa – 4 isoa keittoaluetta ja 2 Flex-aluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus
- Joustava asentaa: Plug & Play, putken kautta huonet. palautt. tai hormiin poist.



EAN: 4002516979753 / Materiaalin numero: 12970720 /
Vanhan materiaalin numero: 26747376NER

Rakennetyyppi	
Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpöisto	•
Toimintatavat	
Pöistoilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DMK 150-1
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	•
Toimintatilat	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	Asennettavissa jälkikäteen
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Ruostumaton teräs
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	4
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-210
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x420
Maksimiteho, W	3000
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Keittoalue 2	
Sijainti	oikea
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x420
Maksimiteho, W	3000
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Digitaalinen tehon näyttö	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus
Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiihtisuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•

KMDA 7473-1 FR Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto



EAN: 4002516979753 / Materiaalin numero: 12970720 /
Vanhan materiaalin numero: 26747376NER

Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin"	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•

Tehokkuus ja kestävyys

Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
ECO-moottori	•
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,3
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10
Silence-moottori	•
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	NA
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	A

Helppohoitoisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•

Suodatinjärjestelmä

Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten määrä (10-kerroksinen)	1
---	---

Käyttö hormiin poistavana

Imuteho minimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	205
Imuteho maksimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	533
Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	606
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	28,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	51,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0

KMDA 7473-1 FR Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto



EAN: 4002516979753 / Materiaalin numero: 12970720 /

Vanhan materiaalin numero: 26747376NER

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 54,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho minimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 160

Imuteho maksimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 475

Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 510

Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 46,0

Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 68,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 70,0

Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 33,0

Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 55,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 57,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Lukitustoiminto

•

Käytönesto

•

Integroitu jäähdytyspuhallin

•

Ylikuumenemissuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys) 800

Mitat, mm (korkeus) 194

Mitat, mm (syvyys) 520

Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm 201

Vaiheiden määrä 3

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys) 780 mm

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys) 500 mm

Paino, kg 16

Kokonaisliitännäteho, kW 7,50

Jännite, V 230

Taajuus, Hz 50-60

Liitäntäjohdon pituus, m 1,6

Nollajohdin Kyllä

Vakiovarusteet

Virtajohto Kyllä

Aktiivihiilisuodatin DKF 35-P


•

Plug&Play-sovitin


•

KMDA 7473-1 FR Silence


Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play



KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

KMDA 7473-1 FR Silence


Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA 7473-1 FR Silence




Induktioketittotaso, jossa integroitu höyrinpoisto



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air


Installation plan DVS150PP



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template